

## 木用ねじ

Wood Screws

## 鉄/クロメートメッキ

## 万能ビス



○造作用のビスです。電動工具で施工時にバッテリーが長持ちするなど便利なねじです。

規格	在庫	太さ (mm)	長さ (mm)	頭部形状	ねじ部
3.5 × 25	●	3.5	25	ラッパ	半ねじ
3.8 × 32	●	3.8	32	ラッパ	半ねじ
3.8 × 38	●	3.8	38	ラッパ	半ねじ
4.2 × 42	●	4.2	42	ラッパ	半ねじ
4.2 × 45	●	4.2	45	ラッパ	半ねじ
4.2 × 50	●	4.2	50	ラッパ	半ねじ
4.2 × 65	●	4.2	65	ラッパ	半ねじ
4.5 × 75	●	4.5	75	ラッパ	半ねじ
4.5 × 90	●	4.5	90	ラッパ	半ねじ
4.5 × 100	●	4.5	100	ラッパ	半ねじ
4.8 × 120	●	4.8	120	ラッパ	半ねじ

## 鉄/クロメートメッキ

## 万能ビス シンワッシャー



○万能ビスのシンワッシャータイプです。金具を付ける時にも使用できます。

規格	在庫	太さ (mm)	長さ (mm)	頭部形状	ねじ部
4.2 × 42	●	4.2	42	シンワッシャー	半ねじ
4.2 × 50	●	4.2	50	シンワッシャー	半ねじ
4.2 × 65	●	4.2	65	シンワッシャー	半ねじ

## ステンレス

## 堅木コース 極み



○ステンレスの中でも錆にくく高強度のものを使用しています。

規格	在庫	太さ (mm)	長さ (mm)	頭部形状	ねじ部
3.8 × 25	●	3.8	25	ラッパ	全ねじ
3.8 × 28	●	3.8	28	ラッパ	全ねじ
3.8 × 32	●	3.8	32	ラッパ	全ねじ
3.8 × 38	●	3.8	38	ラッパ	全ねじ
3.8 × 41	●	3.8	41	ラッパ	全ねじ
4.2 × 45	●	4.2	45	ラッパ	全ねじ
4.2 × 51	●	4.2	51	ラッパ	全ねじ
4.8 × 65	●	4.8	65	ラッパ	半ねじ
4.8 × 75	●	4.8	75	ラッパ	半ねじ
5.3 × 90	●	5.3	90	ラッパ	半ねじ

## 鉄/クロメートメッキ

## 木割防止ビス



○ねじの先端が特殊な構造になっていて割れやすい木口へも安心して打ち込むことができます。

規格	在庫	太さ (mm)	長さ (mm)	頭部形状	ねじ部
3.8 × 25	●	3.8	25	皿頭 フレキ付	全ねじ
3.8 × 30	●	3.8	30	皿頭 フレキ付	半ねじ
3.8 × 35	●	3.8	35	皿頭 フレキ付	半ねじ
3.8 × 40	●	3.8	40	皿頭 フレキ付	半ねじ
3.8 × 45	●	3.8	45	皿頭 フレキ付	半ねじ
3.8 × 50	●	3.8	50	皿頭 フレキ付	半ねじ
4.2 × 65	●	4.2	65	皿頭 フレキ付	半ねじ
4.2 × 75	●	4.2	75	皿頭 フレキ付	半ねじ
4.5 × 90	●	4.5	90	皿頭 フレキ付	半ねじ

※ ● 通常在庫品 △ バラ本数取寄せ対応品 □ 箱単位取寄せ対応品

135