






コレット

Collets

外形 (代表例) Shape (examples)	電極棒 サイズ The size of electrode mmφ	部品コード Parts code	C 外径 mm	L 全長 mm	刻印 Marking	備考 Note	主な適用トーチ Applicable Torch	
							レッドティグトーチ Red TIG Torch	8型トーチ Type 8 (Model 8)
 TEC 00512	0.5 φ	TEC 00505	4	13.5	0.5	2つ割	YT-08TS□	YT-088T(TF) YT-188TW
		TEC 00512	3.8	25	0.5	2つ割	YT-12TS□(TAB・TP□) YT-20TSW□	YT-128T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208TW(TFPW)
		TEC 00509	5	50	0.5	2つ割	YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW1)	YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
 TEC 01014	1.0 φ	TEC 01010	4	13.5	1.0	2つ割	YT-08TS□	YT-088T(TF) YT-188TW
		TEC 01017	3.8	25	1.0	2つ割	YT-12TS□(TAB・TP□) YT-20TSW□	YT-128T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208TW(TFPW)
		TEC 01014	5	50	1.0	4つ割	YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)	YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
		TEC 01016	9.2	60	1.0	4つ割	YT-50TSW□	YT-508TW
 TEC 01618	1.6 φ	TEC 01611	4	13.5	1.6	2つ割	YT-08TS□	YT-088T(TF) YT-188TW
		TEC 01618	3.8	25	1.6	2つ割	YT-12TS□(TAB・TP□) YT-20TSW□	YT-128T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208TW(TFPW)
		TEC 01615	5	50	1.6	4つ割	YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)	YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
		TEC 01617	9.2	60	1.6	4つ割	YT-50TSW□	YT-508TW
 TEC 02010	2.0 φ	TEC 02012	3.8	25	2.0	2つ割	YT-12TS□(TAB・TP□) YT-20TSW□	YT-128T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208TW(TFPW)
		TEC 02010	5	50	2.0	4つ割	YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)	YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
		TEC 00001	9.2	60	2.0	4つ割	YT-50TSW□	YT-508TW
 TEC 02415	2.4 φ	TEC 02418	3.8	25	2.4	2つ割	YT-20TSW□	YT-208TW YT-208TFPW
		TEC 02415	5	50	2.4	4つ割	YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)	YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
		TEC 02417	9.2	60	2.4	4つ割	YT-50TSW□	YT-508TW

□は1型、2型トーチ対応