

小型マウンティングプレート (中板)

ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能です。故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換できます。実装面の追加に。

材料:

- 鋼板製、2.5 mm

表面:

- 亜鉛めっき

同梱品:



- 取り付け部品を含む

注記:

- 小型マウンティングプレートは、同梱の取り付け部品で直接エンクロージャの垂直フレームに固定できます。この取り付け位置の場合（幅方向においても奥行き方向においても）、内側の実装面に取り付ける TS システムセクション 17 x 73 mm および TS サポートレールと同一の面になります。
- コーナー付近に取り付けする場合、固定部品の衝突を回避するために以下のスペースが必要です。

① 最低 75 mm (25 mm ピッチで調節可能)
スペースを最大限に活用したい場合の小型マウンティングプレートの最小取り付けピッチ

② 1 mm (25 mm ピッチで調節可能)



幅 mm	高さ mm	適用エンクロージャ幅 mm	適用エンクロージャ奥行 mm	品番について	品番
900	500	600	600	-	8614.060
1100	500	600	600	-	8614.260
500	300	600	600	-	8614.640
500	400	600	600	-	8614.650
500	500	600	600	-	8614.660
500	775	600	600	PC エンクロージャのフロントドアの下や後ろの組み込みにも適しています。	8614.675
500	700	600 800	600 800	-	8614.680
700	300	800	800	-	8614.840
700	400	800	800	-	8614.850
700	700	800	800	-	8614.880

TS システムセクション 17 x 73 mm

あらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする五つの穴列。TS 穴に掛け金式で簡単に取り付けできます。

取り付け方法:

- ユニットテーブル用の取り付けキットとして、引っ掛けて固定するだけです。1 セットで 2 つのユニットテーブルが取り付け可能です。
- 100 kg (平面静荷重)

材料:

- 鋼板製

表面:

- 亜鉛めっき

同梱品:

- 固定ねじを含む

仕様 内側の実装面とリアドアへの設置用

適用ドア幅 mm	適用エンクロージャ幅 / 奥行 mm	長さ mm	数量 / パック	品番
600	-	490	4 個	8612.050
-	600	590	4 個	8612.060
-	800	790	4 個	8612.080

仕様 外側の実装面への設置用

適用ドア幅 mm	適用エンクロージャ幅 / 奥行 mm	長さ mm	数量 / パック	品番
-	600	540	4 個	8612.160
-	800	740	4 個	8612.180

