

## 3M™ リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチ 防滴タイプ用ケーブルキャップ 38700-C01

- フラットケーブル端部に取り付けることで素線間からの水の浸入から保護
- ケーブルキャップとのセット品 (38704-□□□□ PA-C) には、T分岐用として1つ付属していますが、中継接続をする際にこちらを1つ追加で使用




材料及び処理	部品名	材料及び処理	備考
	ケーブルキャップ	シリコーングリス入りPVC	
適合対象	コネクタ	38704-FFxxx-PA-C および 38704-FFxxx-PA に適合 ※詳細に関しては弊社販売担当者までお問い合わせください	
定格	項目	規格	
	使用温度範囲	-20 ~ 55°C	

### オーダーインフォメーション

38700-□□□

- 適合  
01: 2.54mm ピッチフラットケーブル用
- 製品タイプ  
C: 防滴用ケーブルキャップ (IPx4 相当)
- 製品シリーズ名称  
00: アクセサリ



JNPS-1180-1

## 3M™ リンクコネクタシリーズ ワンピースブランチタイプコネクタ用圧接工具 38900-10

- ワンピースブランチタイプコネクタ用の圧接に適した工具
- ラチェット機構により、ワンタッチで確実な圧接作業を実現
- ワンピースブランチ 防滴タイプ (38704-□□□□ PA) の圧接に必要



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
電力・電子ソリューション事業部  
<http://www.mmm.co.jp/electrical/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ENS-175-B(1018)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-012-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます