

切断用集塵カバー

105mm用

ダイヤモンドカッター用集塵アタッチメント

クリ〜ん太くん切断用ホースレスタイプ

4型ディスクグラインダー専用

会社案内

適応材料表
形名索引切断
〔ポータブル〕切断
〔中口径〕

研削

補修加工


3枚付
ダストバッグ
**集塵機を使用しなくても、
約90%の集塵効率達成!!
集塵機に接続時、95%の集塵効率**

*作業条件により異なります

**集塵機を持ち込めない場所や高所でも
快適に作業ができます。**

クリ〜ん太くん切断用ホースレスタイプ製品仕様

- ・対応カッター：外径105mm、刃厚1.5~2.2mm
- ・切込深さ：5~23mm
- ・本体ダクト外径：Φ34mm
- ・ダストバッグ粉塵廃棄目安：約3m毎

K4SCT

形名	希望小売価格
K4SCT	7,700 ^円

 付属品：ダストバッグ3枚
 日立用コネクタ、マキタ用コネクタ
 日立/マキタ用ワッシャー、リョービ用ワッシャー

集塵効率大幅向上!!



本体特殊設計とカバー内部のパッド・フローガイドで集塵能力が大幅に向上!!

パッド

フローガイド

研磨

集じん工具

切込み深さ調整用目盛り!!



ツマミを緩めサブベースを切込み深さ目盛りに合わせてスライドさせる事で、切込み深さの調整が可能です。

*目盛りはあくまで目安です。カッターが摩耗した場合などはこの限りではありません。

取扱説明

JANコード
一覧表

●対応機種

 日立工機：G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H
 *G10B2除く
 マキタ：9533シリーズ/GA403シリーズ
 リョービ：G-104Pシリーズ
 *2009年3月時点のカタログ記載機種

別売部品

ボッシュ用コネクタ



マキタGA用コネクタ



日立/マキタ用ワッシャー



部品名	形名	希望小売価格
ダストバッグ(5枚入)	P201471G	3,700 ^円
ダストバッグ(1枚入)	P201471G2	780
*ボッシュ用コネクタ	P300302G	450
*マキタGA用コネクタ	P300841G	760
日立/マキタ用ワッシャー	P401026G	1,500
リョービ用ワッシャー	P401021G	1,500

 *GA403シリーズのみ対応
 **GWS5-100
 GWS6-100
 GWS8-100)のみ対応

多機種に対応!!


 接続部とフランジを交換するだけで各メーカーのディスクグラインダーに幅広く対応します。
 *一部機種には対応しません。ご購入前によくご確認ください。

集じん機での使用も可能!!



集じん機に接続することで約95%の高い集じん効率を得られます。

カッター取替え簡単機構!!



スライド方式によりディスクグラインダーに装着したまま簡単にカッターの取替が可能です。