

## 切断用集じんカバー

105mm用

ダイヤモンドカッター用集じんアタッチメント

## クリ〜ん太くん切断用ホースレスタイプ

4型ディスクグラインダ専用



**3枚付**  
ダストバッグ

※ディスクグラインダ及び  
ダイヤモンドカッターは別売です。

集じん機を使用しなくても、  
約90%の集じん効率達成!!  
集じん機に接続時、95%の集じん効率

\*作業条件により異なります

集じん機を持ち込めない場所や高所でも  
快適に作業ができます。

### クリ〜ん太くん切断用ホースレスタイプ製品仕様

- ・対応カッター：外径105mm、刃厚1.5~2.2mm
- ・切込深さ：5~23mm
- ・本体ダクト外径：Φ34mm
- ・ダストバッグ粉じん廃棄目安：約3m毎

### K4SCT

形名	希望小売価格
K4SCT	7,700 <sup>円</sup>

付属品：ダストバッグ3枚  
HIKOKI用コネクタ、マキタ用コネクタ  
HIKOKI/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ  
六角棒スパン(2mm)

### ●対応機種

HIKOKI: G10シリーズ/G14シリーズ/G18シリーズ  
(日立工機) PDA-100H/PDH-100H \*G10B2除く  
マキタ: 9533シリーズ/  
GA400, GA402, GA403シリーズ  
リョービ: BGシリーズ/G-110シリーズ  
G-106シリーズ/G-105シリーズ

### 別売部品



部品名	形名	希望小売価格
ダストバッグ(5枚入)	P201471G	※2 4,600 <sup>円</sup>
ダストバッグ(1枚入)	P201471G2	※2 1,000
*ポッシュ用コネクタ	P300302G	※ 540
*マキタGA用コネクタ	P300841G	760
HIKOKI/マキタ用ワッシャ	P401026G	1,500
リョービ用ワッシャ	P401021G	1,500

\*GA403シリーズのみ対応 ◆標準付属してません  
(ダストバッグ3枚のみ標準付属)  
\*\*GWS5-100  
GWS6-100  
GWS8-100  
GWS7-100)のみ対応 ※2014年4月より新価格  
※2015年4月より新価格

## 集じん効率大幅向上!!



本体特殊設計とカバー内部の  
パッド・フローガイドで  
集じん能力が大幅に向上!!

パッド フローガイド

## 切込み深さ調整用目盛り!!



ツマミを緩めサブ  
ベースを切込み深  
さ目盛りに合わせ  
てスライドさせる事  
で、切込み深さの調  
整が可能です。

\*目盛りはあくまで目安  
です。カッターが摩耗  
した場合などはこの  
限りではありません。

## 多機種に対応!!




接続部とフラン  
ジを交換する  
だけで各  
メーカーのディ  
スクグラインダ  
に幅広く対応  
します。  
\*一部機種には対  
応しません。ご  
購入前によくご  
確認下さい。

## 集じん機での使用も可能!!



集じん機に接  
続することで  
約95%の高い  
集じん効率を  
得られます。

## カッター取替え簡単機構!!



スライド方式  
によりディスク  
グラインダに装  
着したまま簡  
単にカッター  
の取替が可能  
です。

会社案内

適応材料表  
JANコード  
形名一覧表

切断  
(ポータブル)

切断  
(中口径)

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明