




タップ検索
欲しいタップが簡単に探せる
欲しい情報はWEBサイトで! <http://cat.sanwa.jp/> 184

電源タップ **特注 P.621** FAX発注シートは <http://cat.sanwa.jp/> 812




使用状況に合わせて選べるラインナップ



工事物件タップ **2個口** 

工事物件タップ **4個口** 

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
	ノーマル	1m	TAP-K2-1 4969887 227633	¥2,310 (¥2,200)	VCTFコード 接地型 抜け止め マグネット 通電ランプ付き
	ノーマル	3m	TAP-K2-3 4969887 227640	¥2,835 (¥2,700)	
	ノーマル	5m	TAP-K2-5 4969887 227657	¥3,360 (¥3,200)	
	L型	1m	TAP-K2L-1 4969887 227664	¥3,255 (¥3,100)	
	L型	3m	TAP-K2L-3 4969887 227671	¥3,780 (¥3,600)	
	L型	5m	TAP-K2L-5 4969887 227688	¥4,305 (¥4,100)	
	ハーネス	1m	TAP-KH2-1 4969887 228470	¥3,675 (¥3,500)	VCTコード ※パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOX(WJ5293-WJ5495)と互換性があります。
	ハーネス	3m	TAP-KH2-3 4969887 228487	¥4,200 (¥4,000)	
	ハーネス	5m	TAP-KH2-5 4969887 228494	¥4,725 (¥4,500)	
	ノーマル	1m	TAP-KE2-1 4969887 228050	¥3,675 (¥3,500)	エココード 焼却配慮製品 環境配慮主成分 ■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本
	ノーマル	3m	TAP-KE2-3 4969887 228067	¥4,200 (¥4,000)	
	ノーマル	5m	TAP-KE2-5 4969887 228074	¥4,725 (¥4,500)	
	L型	1m	TAP-KE2L-1 4969887 228081	¥4,200 (¥4,000)	
	L型	3m	TAP-KE2L-3 4969887 228098	¥4,725 (¥4,500)	
	L型	5m	TAP-KE2L-5 4969887 228104	¥5,250 (¥5,000)	

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
	ノーマル	1m	TAP-K4-1 4969887 227695	¥2,520 (¥2,400)	VCTFコード 接地型 抜け止め マグネット 通電ランプ付き
	ノーマル	3m	TAP-K4-3 4969887 227701	¥3,045 (¥2,900)	
	ノーマル	5m	TAP-K4-5 4969887 227718	¥3,570 (¥3,400)	
	L型	1m	TAP-K4L-1 4969887 227725	¥3,465 (¥3,300)	
	L型	3m	TAP-K4L-3 4969887 227732	¥3,990 (¥3,800)	
	L型	5m	TAP-K4L-5 4969887 227749	¥4,515 (¥4,300)	
	ハーネス	1m	TAP-KH4-1 4969887 228500	¥3,885 (¥3,700)	VCTコード ※パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOX(WJ5293-WJ5495)と互換性があります。
	ハーネス	3m	TAP-KH4-3 4969887 228517	¥4,410 (¥4,200)	
	ハーネス	5m	TAP-KH4-5 4969887 228524	¥4,935 (¥4,700)	
	ノーマル	1m	TAP-KE4-1 4969887 228111	¥3,885 (¥3,700)	エココード 焼却配慮製品 環境配慮主成分 ■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本
	ノーマル	3m	TAP-KE4-3 4969887 228128	¥4,410 (¥4,200)	
	ノーマル	5m	TAP-KE4-5 4969887 228135	¥4,935 (¥4,700)	
	L型	1m	TAP-KE4L-1 4969887 228142	¥4,410 (¥4,200)	
	L型	3m	TAP-KE4L-3 4969887 228159	¥4,935 (¥4,700)	
	L型	5m	TAP-KE4L-5 4969887 228166	¥5,460 (¥5,200)	

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
	ノーマル	1m	TAP-K2N-1 4969887 228999	¥1,995 (¥1,900)	VCTFコード 接地型 マグネット 通電ランプ付き
	ノーマル	3m	TAP-K2N-3 4969887 229002	¥2,520 (¥2,400)	
	ノーマル	5m	TAP-K2N-5 4969887 229019	¥3,045 (¥2,900)	
	L型	1m	TAP-K2NL-1 4969887 229026	¥2,940 (¥2,800)	
	L型	3m	TAP-K2NL-3 4969887 229033	¥3,465 (¥3,300)	
	L型	5m	TAP-K2NL-5 4969887 229040	¥3,990 (¥3,800)	
	ハーネス	1m	TAP-KH2N-1 4969887 229118	¥3,360 (¥3,200)	VCTコード ※パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOX(WJ5293-WJ5495)と互換性があります。
	ハーネス	3m	TAP-KH2N-3 4969887 229125	¥3,885 (¥3,700)	
	ハーネス	5m	TAP-KH2N-5 4969887 229132	¥4,410 (¥4,200)	
	ノーマル	1m	TAP-KE2N-1 4969887 229057	¥3,360 (¥3,200)	エココード 焼却配慮製品 環境配慮主成分 ■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本
	ノーマル	3m	TAP-KE2N-3 4969887 229064	¥3,885 (¥3,700)	
	ノーマル	5m	TAP-KE2N-5 4969887 229071	¥4,410 (¥4,200)	
	L型	1m	TAP-KE2NL-1 4969887 229088	¥3,885 (¥3,700)	
	L型	3m	TAP-KE2NL-3 4969887 229095	¥4,410 (¥4,200)	
	L型	5m	TAP-KE2NL-5 4969887 229101	¥4,935 (¥4,700)	

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
	ノーマル	1m	TAP-K4N-1 4969887 227756	¥2,205 (¥2,100)	VCTFコード 接地型 マグネット 通電ランプ付き
	ノーマル	3m	TAP-K4N-3 4969887 227763	¥2,730 (¥2,600)	
	ノーマル	5m	TAP-K4N-5 4969887 227770	¥3,255 (¥3,100)	
	L型	1m	TAP-K4NL-1 4969887 227777	¥3,150 (¥3,000)	
	L型	3m	TAP-K4NL-3 4969887 227784	¥3,675 (¥3,500)	
	L型	5m	TAP-K4NL-5 4969887 227791	¥4,200 (¥4,000)	
	ハーネス	1m	TAP-KH4N-1 4969887 228531	¥3,570 (¥3,400)	VCTコード ※パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOX(WJ5293-WJ5495)と互換性があります。
	ハーネス	3m	TAP-KH4N-3 4969887 228548	¥4,095 (¥3,900)	
	ハーネス	5m	TAP-KH4N-5 4969887 228555	¥4,620 (¥4,400)	
	ノーマル	1m	TAP-KE4N-1 4969887 228173	¥3,570 (¥3,400)	エココード 焼却配慮製品 環境配慮主成分 ■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本
	ノーマル	3m	TAP-KE4N-3 4969887 228180	¥4,095 (¥3,900)	
	ノーマル	5m	TAP-KE4N-5 4969887 228197	¥4,620 (¥4,400)	
	L型	1m	TAP-KE4NL-1 4969887 228203	¥4,095 (¥3,900)	
	L型	3m	TAP-KE4NL-3 4969887 228210	¥4,620 (¥4,400)	
	L型	5m	TAP-KE4NL-5 4969887 228227	¥5,145 (¥4,900)	