

機能パーツはこちらから選んでください。

簡易袋
パック
RoHS
6・10

1 防塵カバー

TAP-MZ6525 (15A用) オープン価格
TAP-MZ6526 (20A用) オープン価格
コンセントバー用防塵カバー



TAP-MZ6525 4969887 226759
TAP-MZ6526 4969887 831717

3 コネクタ(コード付き)


TAP-ME8101TJ3 (15A用) オープン価格
TAP-ME8104W2TL3B (20A用) オープン価格
コンセントバー用コネクタ



TAP-ME8101TJ3 4969887 226810
TAP-ME8104W2TL3B 4969887 832028

7 電流監視装置

TAP-ME81090 (15A用) オープン価格
TAP-ME8110 (20A用) オープン価格
コンセントバー用電流監視装置




TAP-ME81090 4969887 226797
TAP-ME8110 4969887 831748

※TAP-MR7485には、
TAP-ME81090、
TAP-MR7535には、
TAP-ME8110を組
合わせてください。

カスタマイズタイプ サーバーラックへの取付け方法

背の低いサーバーラックに
20個口のタップを取付けたい。

延長アダプタを使用。
タップをサーバーラックの上部と側面にL字に設置。



サーバーラックの奥行きを
利用して取付け可能。

サーバーラックの背面へ
すっきり取付けたい。

ネジ(別売り)で
サーバーラック裏面のマウントアングルへ直接固定。



マウントフレームに
対して平行に取付け。

※イラストは15Aコンセントバー組合せです。
※20Aコンセントバーでもネジ穴の向きと平行に取付け可能です。

マウントフレームをふさがず
タップを取付けたい。

L型ブラケット(別売り)で
サーバーラック裏面のマウントアングルへ固定。



マウントフレームに
対して垂直に取付け。

※イラストは20Aコンセントバー組合せです。
※15Aコンセントバーでもネジ穴の向きと垂直に取付け可能です。

※掲載されている電源タップはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

機能マーク説明はP.567、電源タップ機能早見表はP.568～

2 コンセントバー本体


TAP-MR7485 サーバーラック用コンセントバー(15A) オープン価格
TAP-MR7535 サーバーラック用コンセントバー(20A) オープン価格



TAP-MR7485 4969887 226735

TAP-MR7535 4969887 831694

●機能パーツを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
●電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口ですが、防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取付けができます。
■TAP-MR7485 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
TAP-MR7535 定格容量:20A・125V(合計2000Wまで)



■差込口:3P・10個口
■差込口間ピッチ:32mm
■生産国:日本

4 コネクタ(コネクタのみ)

TAP-ME8101 (15A用) オープン価格
TAP-ME8104 (20A用) オープン価格
コンセントバー用コネクタ



TAP-ME8101 4969887 226742

TAP-ME8104 4969887 831700

※電源コードは別途ご用意ください。

5 延長アダプタ(コード付き)

TAP-ME7051T04
15Aコンセントバー用延長アダプタ
オープン価格



4969887 226803

6 延長アダプタ(コードなし)

TAP-ME7051 (15A用) オープン価格
TAP-ME7052 (20A用) オープン価格
コンセントバー用延長用アダプタ



TAP-ME7051 4969887 226780

TAP-ME7052 4969887 831731

8 ブレーカ付きコネクタ

TAP-ME8106 15Aコンセントバー 15A安全ブレーカ付コネクタ オープン価格
TAP-ME8108 15Aコンセントバー 20A安全ブレーカ付コネクタ オープン価格
TAP-ME8107 20Aコンセントバー 20A安全ブレーカ付コネクタ オープン価格



TAP-ME8106 4969887 226766

TAP-ME8108 4969887 226773

TAP-ME8107 4969887 831724

※TAP-MR7485には、
TAP-ME8106または
TAP-ME8108、
TAP-MR7535には、
TAP-ME8107を組
合わせてください。

9 電源コード

TAP-R7902TJ3A (15A用) オープン価格
TAP-MH9053T3 (20A用) オープン価格
コンセントバー用電源コード



TAP-R7902TJ3A 4969887 226889

TAP-MH9053T3 4969887 831755

●コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
※3m以外の電源コードは別途ご用意ください。

カタログ案内・特集
デスク
バーディジョン
プロジェクター
台スクリーン
プリンター
スタンド
タブレット
保護筐
CPUスタンド
デスク
周り用品
データ
ホルダー
キャビネット
サーバー
ラック
マウント
ボックス
機器
収納
ボックス
防塵
ラック
パソコン
ラック
電子
カルテ
カート
テラワーク
関連
宅配
ボックス
TV
スタンド
モニター
アーム
タブレット
アーム
机上
ラック
収納
用
アクセ
サリー
チェア
キー
ボード
カバー
ソフト
カバー
クリー
ナー
マウス
パッド
リスト
レスト
セキュ
リティ
シール
ラダー
耐震
グッズ
鍵
穴
フィル
ター
バッ
グ
イン
ナー
ケース
タ
ブ
レ
ット
ケ
ース
タ
ブ
レ
ット
ス
タ
ン
ド
タ
ッ
チ
ペ
ン
ス
ト
ラ
ッ
プ
電
子
辞
書
・
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
用
品
メ
ディ
ア
ケ
ース
イン
ク
ジェ
ット
用
紙
ラ
ベ
ル
セ
キュ
リ
ティ
用
紙
レー
ザ
ー
用
紙
手
作
り
用
紙
イン
ク
レー
ー
ポ
イン
ター
マ
ウ
ス
キー
ボ
ー
ド
テ
ン
キ
ー
ド
キ
ン
グ
ス
テ
ー
ション
コン
パ
ー
ター
USB
ハ
ブ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
指
紋
認
証
リ
ー
ダ
ー
パ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
USB
メ
モ
リ
ノ
ー
ト
ク
ー
ラ
ー
USB
グ
ッ
ス
WEB
カ
メ
ラ
プロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
ス
キャ
ー
V
R
関
連
Bluetooth
関
連
ヘ
ッド
セ
ッ
ト
マ
イ
ク
ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
拡
声
器
・
ス
ピー
カ
ー
切
替
器
・
分
配
器
エ
ク
ス
テ
ン
ダ
ー
光
ケ
ー
ブ
ル
LAN
ケ
ー
ブ
ル
LAN
ハ
ブ
他
ピ
ー
コ
ン
N
F
C
タ
グ
測
定
機
器
ケ
ー
ブ
ル
U
S
B
プ
レ
イ
ブ
ル
H
D
M
I
・
A
V
ア
ダ
プ
タ
プ
リ
ン
タ
ー
S
C
S
I
電
話
関
連
ケ
ー
ブ
ル
ア
ク
セ
サ
リ
D
O
S
/
V
i
P
ア
ク
セ
サ
リ
電
源
タ
ッ
プ
コ
ー
ド
USB
充
電
器
車
載
グ
ッ
ス
バ
ッ
テ
リ
関
連
特
注
・
索
引