



PD-E series

単相 複巻
 静電シールド付



PD41-E 380-400-415-440V - 100-110-120V-E

() 内の電圧はPD42-Eです

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)			端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F					
◎ PD41-100E	440V	120V	100VA	UP	96	103	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.8kg	9,400	
○ PD41-150E			150VA	UP	108	98	118	75	56	48	6×10	4	4	A	約3.4kg	9,900	
◎ PD41-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.5kg	11,600	
○ PD41-250E			250VA	UP	128	105	131	97	65	68	6.5×12	5	4	A	約5.2kg	12,100	
◎ PD41-300E	415V	110V	300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.8kg	13,200	
◎ PD41-500E			500VA	UP	146	132	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	18,700	
◎ PD41-750E	400V	100V	750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	23,100	
◎ PD41-1000E			1KVA	UP	146	185	145	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	25,300	
◎ PD41-1500E	380V	0	1.5KVA	UP	180	170	183	120	114		10×20		4	E	約19kg	38,500	
○ PD41-2000E			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約23kg	42,400	
○ PD41-3000E	0	E	3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	58,300	
○ PD41-4000E			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約40kg	80,300	
○ PD41-5000E			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約48kg	91,300	

※「PD41-E」は旧品番のPD1-Eです。

PD42-E 380-400-415-440V - 200-220-240V-E

◎ PD42-100E	440V	240V	100VA	UP	96	103	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.8kg	9,400
○ PD42-150E			150VA	UP	108	98	118	75	56	48	6×10	4	4	A	約3.4kg	9,900
◎ PD42-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.5kg	11,600
○ PD42-250E			250VA	UP	128	105	131	97	65	68	6.5×12	5	4	A	約5.2kg	12,100
◎ PD42-300E	415V	220V	300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.8kg	13,200
◎ PD42-500E			500VA	UP	146	132	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	18,700
◎ PD42-750E	400V	200V	750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	23,100
◎ PD42-1000E			1KVA	UP	146	185	145	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	25,300
◎ PD42-1500E	380V	0	1.5KVA	UP	180	170	183	120	114		10×20		4	E	約19kg	38,500
◎ PD42-2000E			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約23kg	42,400
○ PD42-3000E	0	E	3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	58,300
○ PD42-4000E			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約40kg	80,300
○ PD42-5000E			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約48kg	91,300

※「PD42-E」は旧品番のPD2-Eです。

形状・寸法図

UP形 (ねじアップ式端子台)

