



A

เคยมอน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อคได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กำแพง

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

มือจับแบบปิดผนึกแน่นพร้อมที่ล็อค

LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-927
ทำจากเหล็ก

PAT.PEND.

ลักษณะเด่น Feature



- มือจับพร้อมโครงสร้างล็อคที่ทำให้ไม่มีการเปิดออกจากแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน ฯลฯ
- ใช้พินล็อคร่วมกับแม่กุญแจ และแม่กุญแจคยาว (C-555) ได้
- มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน
- The handle with the lock mechanism prevents the door from open even when vibrations or impact is applied to the door.
- The lock pin and the padlock (C-555) can be used with this handle.
- Strong and rigid structure

- ข้อมูลจำเพาะ
- มวลผลิตภัณฑ์: 440g
 - วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
 - การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
 - อุปกรณ์ที่แนบมา: ฐานรอง
- การใช้งาน
- ครอบรถตู้แช่แข็ง/รถจัดทำพิเศษ
- การทำงาน
- ให้เลื่อนตัวเบรคออกไปแล้วดึงมือจับไปพร้อมๆกัน
 - เมื่อดึงมือจับ ประตูจะปิดและเมื่อกดที่มือจับก็จะเป็นการล็อค
 - **ไม่สามารถปลดล็อคได้จากภายใน โปรดเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีตัวช่วยหลบหนี หากใช้ประเภทวอล์กอิน**

- Specifications
- Mass: 440g
 - Material: Cold rolled steel (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 - Accessories: Catch
- Specific-use Operation
- Chill and cold storage cars, specially equipped vehicles.
 - Pull the door while sliding the stopper.
 - Close the door while pulling the handle and then push the handle to lock.
 - **Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.**



FA-927



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	รหัส Code
FA-927		2D	60186

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

