



ซีรีส์ A-464

A-464 SERIES

เราได้เตรียมผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกมือจับได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจากสินค้าที่มากมายหลายแบบนี้

A-464-J

ประเภทกันน้ำโดยสมบูรณ์
Waterproof-type



A-464-DL

ประเภทเลขรหัส
Dial-type



A-464

ประเภทไม่มีกุญแจ
No-lock type



LE-464

ภายในโซลินอยด์
ประเภทล๊อคแม่เหล็กไฟฟ้า
Electric-type with solenoid



ลักษณะเด่น Feature

- [A-464-J] ...หน้า 286
- ซีรีส์ที่มีสเปคข้อมูลจำเพาะการใช้งานอาคารซึ่งมีความสามารถในการกันน้ำสูงสุด (IPX6)
- เพิ่มระดับการป้องกันฝุ่นและการกัดกร่อนเนื่องจากเป็น TAK60 พร้อมตัวครอบที่ครอบกุญแจ ติดตั้งตัวหมุนฟูลโรเตอร์

- [A-464-DL] ...หน้า 284
- มือจับชนิดมีรหัสผ่านที่ใช้เป็นรหัสตัวเลข
- สามารถกำหนดระบบได้อย่างง่ายดาย เช่น ระบบมาสเตอร์ ที่ควบคุมหรือจัดการได้ง่ายเพราะเป็นรูปแบบขนาดเล็ก

- [A-464] ประเภทไม่มีกุญแจ ...หน้า 281
- มีประเภทไม่มีกุญแจซึ่งสอดคล้องกับการใช้งาน
- [※ยกเว้น LE-464]
- เหมาะที่สุดสำหรับประตูบานคู่

- [LE-464] ...หน้า 1,402
- เป็นมือจับแบบล๊อคได้แบบแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมโซลินอยด์
- สามารถปลดล๊อคด้วยการสั่งงานระยะไกลได้

- [A-464-L] ...หน้า 281
- เป็นประเภทที่ส่งกำลังได้สูงซึ่งสามารถล๊อคประตูขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย

- ตัวเลขในรูปด้านล่างซ้ายจะแสดงความยาวทั้งหมด
- [A-464-C] ...หน้า 282
- ระยะความลึกในแนวอนของชิ้นส่วนสำหรับยึดเมื่อติดตั้ง พานและจะมีค่าเท่ากัน

- สามารถติดตั้งตัวหมุนฟูลโรเตอร์ทั่วไปที่ใช้ร่วมกัน
- สามารถควบคุมตู้และระบบมาสเตอร์ที่มีทั้งขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก

- (รองรับทั้งแบบกุญแจต่างกัน, ระบบเปิดได้ด้วยกุญแจ หมายเลขเดียวกันตามทีระบุ)
- สะดวกสบายในการออกแบบกล่องใส่ขั้ววาง

- [A-464-F] ...หน้า 283
- เมื่อพับเก็บมือจับ ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะถูกดึงเข้าไป 3mm (ประเภท A-464-F-1)

- ไม่ทำลายชิ้นส่วนของชิ้นงาน
- สามารถควบคุมตู้และระบบมาสเตอร์ที่มีทั้งขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก
- (รองรับทั้งแบบกุญแจต่างกัน, ระบบเปิดได้ด้วยกุญแจ หมายเลขเดียวกันตามทีระบุ)

- [A-464-J]...P.286
- Outdoor specifications, with the highest degree of waterproofing in the series. (IPX6)
- Fitted with a TAK60 lock cap for improved anti-dust, anti-corrosion properties. Fitted with full rotor.

- [A-464-DL]...P.284
- Dial-type PIN code handle.
- A small-scale, easy-administration master system can be easily set up.

- [A-464-No-lock type]...P.281
- A no-lock type is also available. (Excluding LE-464)
- Ideal for double doors.

- [LE-464]...P.1402
- A magnetic lock handle with built-in solenoid.
- May be locked/unlocked by remote control.



- [A-464-L]...P.281
- A high-output type for secure locking of large doors. Figures indicate overall length.

- [A-464-C]...P.282
- The depth of the catch for fitting to the panel is the same.
- May be fitted with a common full rotor.

- Large, medium and small sizes can be master-managed. (Compatible with key difference, specified number)
- Easy set-up of rack frame.

- [A-464-F]...P.283
- When the handle is in place the catch is drawn back 3 mm. (A-464-F-1 type)
- Does not spoil the painted surface.

- Large, medium and small sizes can be master-managed. (Compatible with key difference, specified number)



การปรับปรุงผิวหน้า Surface treatment
เลือกการปรับปรุงผิวหน้าได้ถึง 5 ประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสถานที่ตั้ง สามารถเปลี่ยนได้

- ทำผิวด้านแบบเส้นเส้น Hairline finish = (SUS) =
- ทำสีซิลเวอร์เมทัลลิก Silver metallic = สิ่งทำพิเศษ =
- ชุบเซิร์จโลหะโครเมียม Satellite chrome plating = สีนค่ามาตรฐาน =
- สี 5Y7/1 = สิ่งทำพิเศษ =
- สี N7 = สิ่งทำพิเศษ =



ปะเก็นกันน้ำสำหรับ A-464

WATERPROOF PACKING FOR A-464



A-464-WP

ทำจากยาง



ลักษณะเด่น Feature

- ปะเก็นแบบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสเปคข้อมูลจำเพาะด้านการใช้งานอาคาร/กันน้ำ
- “ครีป” ที่อยู่รอบนอกและ “ริบ (ส่วนเสริมความแข็งแรง)” ที่อยู่ด้านในจะช่วยป้องกันน้ำเข้า
- กรุณาติดตั้งโดยการเปลี่ยนกับปะเก็นที่แนบมาตามมาตรฐาน
- The ideal optional gasket for outdoor/waterproof specifications.
- The external fins and inner ribs keep water out.
- Install by replacing the gasket that comes as standard.

ข้อมูล • วัสดุ: EPDMZ (สีเทา)
จำเพาะ หมายถึง • ไม่สามารถใช้กับซีรีส์ A-464-F

Remarks • Not suited for use with the A-464-F series.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	รหัส Code	สินค้าที่เข้าร่วมได้ Correspondence
A-464-1-WP	●	3D	04354	A-464-1 A-464-C-1
A-464-2-WP	●	3D	04353	A-464-2 A-464-C-2
A-464-L-2-WP				A-464-L-2

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ครีมออน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดฝัก
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปีตสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล๊อคได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กันเสา

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด