


พิน
PINS




B-1099 B-99
ทำจากสแตนเลส ทำจากเหล็ก



B-1099-1



ช่องสำหรับแหวนกันแบบ E (ระบุ d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal -d)



B-199-5

มีประเภทที่ส่วนปลายของพินเป็นทรงสอบด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

[B-1099]
ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกันแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on Page 773.

[B-99]
ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แกน: ลวดคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกันแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)
รูปร่างส่วนหัวของพินจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามเลขที่สินค้า

Specifications • Material: Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on Page 773.
Shape of pin head changes somewhat by product number.

เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10	CAD	L1	(L2)	t	φD1	φD2	d	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code		
SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron								SUS	เหล็ก Iron	
B-1099-0	B-99-0	●	2D/3D	3D	113	110	3	10	16	8	73	10705	10235
B-1099-1	B-99-1		2D/3D	2D/3D	113	110	3	8	14	7	47	10706	10236
B-1099-2	B-99-2		2D/3D	3D	90	87	2	6	12	5	22	10707	10237
B-1099-3	B-99-3		2D/3D	2D/3D	80	77	2	5	10	4	14	10708	10238
B-1099-4	B-99-4	●	2D/3D	2D/3D	100	97	3	10	16	8	66	11605	11585
B-1099-5	B-99-5	●	2D/3D	3D	100	97	3	8	14	7	43	11606	11586
B-1099-6	B-99-6	●	2D/3D	3D	113	110	3	6	12	5	27	11607	11587
B-1099-7	B-99-7	●	2D/3D	3D	100	97	3	6	12	5	25	11608	11588
B-1099-8	B-99-8	●	2D/3D	3D	85	82	2	6	12	5	21	11609	11589
B-1099-9	B-99-9	●	2D/3D	3D	70	67	2	6	12	5	17	11610	11590
B-1099-10	B-99-10	●	2D/3D	3D	65	62	2	6	12	5	16	11611	11591
B-1099-11	B-99-11	●	2D/3D	3D	60	57	2	6	12	5	15	11612	11592
B-1099-12	B-99-12	●	2D/3D	3D	55	52	2	6	12	5	14	11613	11593
B-1099-13	B-99-13	●	2D/3D	3D	85	82	2	5	10	4	14	11614	11594
B-1099-14	B-99-14	●	2D/3D	3D	70	67	2	5	10	4	12	11615	11595
B-1099-15	B-99-15	●	2D/3D	3D	65	62	2	5	10	4	11	11616	11596
B-1099-16	B-99-16	●	2D/3D	3D	55	52	2	5	10	4	10	11617	11597
B-1099-17	B-99-17	●	2D/3D	3D	50	47	2	5	10	4	9	11618	11598
B-1099-18	B-99-18	●	2D/3D	3D	45	42	2	5	10	4	8	11619	11599

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตารางองค์ประกอบของพินและปลอก
PIN AND COLLAR COMBINATIONS

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ B-1097/97 สลักบานพับก้านกลม 3 ก้าน (หน้า 769) 3-tube round hinge pins

เลขที่สินค้า Product No.		ปลอก (สั้น) Collar (short)		ปลอก (ยาว) Collar (long)		พิน Pin		แหวนกันแบบ E E-shaped retaining ring	ฝาพลาสติก ป้องกันหลุด Resin stopper cap
SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron		
B-1097-0	B-97-0	B-1096-20	B-96-20	B-1096-1	B-96-1	B-1099-0	B-99-0	B-1024-8	BP-99-C-10
B-1097-1	B-97-1	B-1096-22	B-96-22	B-1096-2	B-96-2	B-1099-5	B-99-5	B-1024-7	BP-99-C-8
B-1097-2	B-97-2	B-1096-24	B-96-24	B-1096-10	B-96-10	B-1099-2	B-99-2	B-1024-5	BP-99-C-6
B-1097-3	B-97-3	B-1096-25	B-96-25	B-1096-14	B-96-14	B-1099-3	B-99-3	B-1024-4	BP-99-C-5
B-1097-4	B-97-4	B-1096-24	B-96-24	B-1096-3	B-96-3	B-1099-7	B-99-7	B-1024-5	BP-99-C-6
B-1097-5	B-97-5	B-1096-26	B-96-26	B-1096-18	B-96-18	B-1099-15	B-99-15	B-1024-4	BP-99-C-5

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ B-1970/970 สลักบานพับก้านเหลี่ยม 3 ก้าน (หน้า 770) 3-tube square hinge pins

เลขที่สินค้า Product No.		ปลอก (เหลี่ยม) Collar (square)		ปลอก Collar		พิน Pin		แหวนกันแบบ E E-shaped retaining ring	ฝาพลาสติก ป้องกันหลุด Resin stopper cap
SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron		
B-1970-0	B-970-0	B-1990-5	B-990-5	B-1096-1	B-96-1	B-1099-0	B-99-0	B-1024-8	BP-99-C-10
B-1970-1	B-970-1	B-1990-6	B-990-6	B-1096-2	B-96-2	B-1099-5	B-99-5	B-1024-7	BP-99-C-8
B-1970-2	B-970-2	B-1990-7	B-990-7	B-1096-10	B-96-10	B-1099-2	B-99-2	B-1024-5	BP-99-C-6
B-1970-3	B-970-3	B-1990-8	B-990-8	B-1096-14	B-96-14	B-1099-3	B-99-3	B-1024-4	BP-99-C-5

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ B-1098/98 สลักบานพับก้านกลม 2 ก้าน (หน้า 769) 2-tube round hinge pins

เลขที่สินค้า Product No.		ปลอก (หนา) Collar (thick)		ปลอก (บาง) Collar (thin)		พิน Pin		แหวนกันแบบ E E-shaped retaining ring	ฝาพลาสติก ป้องกันหลุด Resin stopper cap
SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron		
B-1098-0	B-98-0	B-1096-4	B-96-4	B-1096-1	B-96-1	B-1099-0	B-99-0	B-1024-8	BP-99-C-10
B-1098-1	B-98-1	B-1096-6	B-96-6	B-1096-2	B-96-2	B-1099-1	B-99-1	B-1024-7	BP-99-C-8
B-1098-2	B-98-2	B-1096-9	B-96-9	B-1096-10	B-96-10	B-1099-2	B-99-2	B-1024-5	BP-99-C-6
B-1098-3	B-98-3	B-1096-13	B-96-13	B-1096-14	B-96-14	B-1099-3	B-99-3	B-1024-4	BP-99-C-5
B-1098-4	B-98-4	B-1096-8	B-96-8	B-1096-3	B-96-3	B-1099-6	B-99-6	B-1024-5	BP-99-C-6
B-1098-5	B-98-5	B-1096-17	B-96-17	B-1096-18	B-96-18	B-1099-15	B-99-15	B-1024-4	BP-99-C-5

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ B-1980/980 สลักบานพับก้านเหลี่ยม 2 ก้าน (หน้า 770) 2-tube square hinge pins

เลขที่สินค้า Product No.		ปลอก (เหลี่ยม) Collar (square)		ปลอก Collar		พิน Pin		แหวนกันแบบ E E-shaped retaining ring	ฝาพลาสติก ป้องกันหลุด Resin stopper cap
SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron	SUS	เหล็ก Iron		
B-1980-0	B-980-0	B-1990-1	B-990-1	B-1096-1	B-96-1	B-1099-0	B-99-0	B-1024-8	BP-99-C-10
B-1980-1	B-980-1	B-1990-2	B-990-2	B-1096-2	B-96-2	B-1099-1	B-99-1	B-1024-7	BP-99-C-8
B-1980-2	B-980-2	B-1990-3	B-990-3	B-1096-10	B-96-10	B-1099-2	B-99-2	B-1024-5	BP-99-C-6
B-1980-3	B-980-3	B-1990-4	B-990-4	B-1096-14	B-96-14	B-1099-3	B-99-3	B-1024-4	BP-99-C-5

บานพับสี่เหลี่ยม/ทึบ
อุปกรณ์เสริม



B

บานพับ
พียาว

บานพับ
แบบเรียบ

บานพับ
ด้านใน

บานพับ
สลักจอยท์

บานพับ
ต่างระดับ

บานพับสำหรับ
คลื่นรูป

บานพับสำหรับ
รถจักรยานพิเศษ

บานพับคู่
แซ่แข็ง

บานพับ
พิเศษ

บานพับ
แบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม
(B)

SLIP-JOINT HINGES

TAKIGEN

เล่มที่ 24

771