




**AP-145**  
ทำจากพลาสติก

# มือจับ PULLS



AP-145



## ลักษณะเด่น Feature

- ใช้พลาสติกไวไนลคลอไรด์ทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มนวลเมื่อใช้งาน
- Soft touch polyvinyl chloride resin.

ข้อมูลจำเพาะ • มวลผลิตภัณฑ์: 35g  
• วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)  
• แรงที่ใช้แขวนหรือห้อยได้: 49N

การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

- ⚠️ • กรุณาใช้งานในอุณหภูมิปกติ
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

Specifications • Mass: 35g  
• Material: Polyvinyl chloride (PVC)  
• Hanging load: 49N

- Specific use • Measuring or communication equipment
- ⚠️ • Use the product in normal temperatures
  - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.


เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	รหัส Code
AP-145	2D/3D	00327	

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

# มือจับหนัง LEATHER PULLS



A-70-1



## ลักษณะเด่น Feature

- ใช้หนังแท้จึงทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มนวลเมื่อใช้งาน
- นูนออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งน้อย
- Soft touch genuine leather.
- Small projecting from installation surface.

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: หนัง (สีน้ำตาลอ่อน)  
• แรงที่ใช้แขวนหรือห้อยได้: 19-39N

การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

Specifications • Material: Genuine leather (light brown)  
• Hanging load: 19 to 39N

Specific use • Measuring or communication equipment


เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	(L1)	(L2)	(W)	P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-70-1	2D/3D	200	157	40	33	20	00197	
A-70-2	2D/3D	181	146	32	28	18	00198	
A-70-3	2D/3D	138	115	24	28	15	00199	

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

# มือจับหนังแบบเหลี่ยม LEATHER PULLS



A-141-1



## ลักษณะเด่น Feature

- ใช้หนังแท้จึงทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มนวลเมื่อใช้งาน
- Soft touch genuine leather.

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: หนัง (สีน้ำตาลอ่อน)  
การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

Specifications • Material: Genuine leather (light brown)  
Specific use • Measuring or communication equipment

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	(L1)	L2	W1	W2	(H1)	H2	(P1)	P2	φd	แรงที่ใช้แขวนหรือห้อยได้ N Hanging load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-141-1	3D	138	47	29	25	43	14	98	26	4.5	196	100	00322	
A-141-2			124	36	27	20	31	10	88	23	3.7	147	55	00323

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับ  
ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม



A

ครีม

ตัวยึด  
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก  
แบบพิเศษ

ผู้ดูแล  
ผลิตภัณฑ์

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกี่ยว

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบล็อคได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

PULLS

มือจับ  
ลูกบิด

ชิ้นส่วนที่  
เข้ากันได้

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด