

ที่ค้ำยันสำหรับฝาหน้า STAYS



B-1458
ทำจากสแตนเลส


ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- มีการใช้พลาสติกในส่วนสไลด์จึงสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Slide section uses plastic so move is smooth.
- For both left type and right type.

- ข้อมูล • วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ทำผิวด้านแบบชิ้นเส้นแฮร์ไลน์
 • มวลน้ำหนักที่รับได้: 196N
 • สำหรับฝาด้านหน้า
 การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร


- Specifications • Material: Stainless steel plate (SUS304)
 • Finish: Hairline finish
 • Allowable load: 196N
 • Used for front covers
 Specific use • Measuring and communication equipment

ตัวอย่างการทำงานสำหรับอ้างอิง Example of operation



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L1	L2	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-1458-1	●	2D/3D	260.5	240	100	10818
B-1458-2	●	2D/3D	230.5	210	90	10819
B-1458-3	●	2D/3D	200.5	180	80	10820

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



ที่ค้ำยันสำหรับฝาหน้า STAYS





B-471
ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature

- เมื่อเปิด ประตูจะถูกล็อคอย่างแน่นหนาที่ตำแหน่งที่เปิดอยู่ประมาณ 80°
- หากยกประตูขึ้นเล็กน้อย ก็จะปลดล็อคและสามารถปิดประตูได้
- มีเครื่องหมายตำแหน่งติดตั้งอยู่จึงติดตั้งได้ง่าย
- เฉพาะสำหรับด้านขวา
- Can be locked at a position of door opening of approx. 80°
- Slight lifting the door releases the lock so door can be closed.
- Installation is easy because installing position is marked.
- The right fixing only.

- ข้อมูล • วัสดุ: แขน: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
 จำเพาะ ตัวอุปกรณ์: พอลิเอไมด์ (PA)
 • การจัดการผิวหน้า: ซุปนิคเกิล (MFNi)
 • มวลน้ำหนักที่รับได้: 98N
 การใช้งาน • ประตูแบบสวิงด้านข้างยกตัวขึ้นเช่น ตู้เก็บของ
- Specifications • Material: Arm: Cold rolled steel plate (SPCC)
 Main body: Polyamide (PA)
 • Finish: Nickel plating (MFNi)
 • Allowable load: 98N
 Specific use • Side panel swing-up doors for cabinet etc.

ตัวอย่างการทำงานสำหรับอ้างอิง Example of operation



※ผลิตภัณฑ์นี้มีสำหรับด้านขวาเท่านั้น
 ※This product is supplied the right-hand use only.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-471	●	2D	85	11272

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลังรวม

บานพับสำหรับรถตัดพิเศษ

บานพับคู่แซ่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

อุปกรณ์เสริม (B)