



**C-289-T**  
ทำจากทองเหลือง

# ล็อคกลมแบบบาง COIN LOCK SLIM





C-289-T

PAT.PEND.





กุญแจต่างกัน  
Key differences

ชิ้นส่วนสำหรับยึด (แบบใช้งานร่วมกัน)  
Stopper plate  
(combined-use type)



ความหนาของแผ่นวัสดุ t = 2.3  
Plate thickness



## ลักษณะเด่น Feature

- โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
- ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
- Smooth reversible-key construction
- Key can be removed only when lock is engaged, thus preventing failure to lock.

- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: แท่งทองเหลืองแบบพรีคัตติ่ง (C3604BD)
  - กุญแจ: แผ่นทองเหลือง (C3713P)
  - การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: ชุบโครเมียม (MBCr) กุญแจ: ชุบนิเกิล (MBNi)
  - มีเฉพาะกุญแจต่างกัน (ไม่มีการตั้งค่าหมายเลขให้เหมือนกัน)
  - จำนวนกุญแจที่ต่างกันมากที่สุด:  
C-289-T-1: 64 รูปแบบ  
C-289-T-2: 3,200 รูปแบบ  
C-289-T-3: 25,000 รูปแบบ
  - อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก/ชิ้นส่วนสำหรับยึด
- การใช้งาน**
- ผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ/อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง/อุปกรณ์ตรวจวัด/เครื่องคิดเงิน
- หมายเหตุ**
- สามารถใช้ประกอบกับระบบมาสเตอร์ได้ กรุณาติดต่อสอบถาม

- Specifications**
- Material: Main unit: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P)
  - Surface processing: Main unit: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi)
  - Key differences only available. (Keyed alike setting not available.)
  - Maximum number of key differences:  
C-289-T-1 64  
C-289-T-2 3,200  
C-289-T-3 25,000
  - Accessories: Two keys, stopper plate
- Specific-use**
- Vending machines, amusement equipment, measuring equipment, cash registers
- Remarks**
- Can be incorporated into a master system. Please inquire.

| เลขที่สินค้า<br>Product No. | RoHS 10+ | CAD | L1   | (L2) | (L3) | มวลผลิตภัณฑ์ (g)<br>Mass | รหัส<br>Code |
|-----------------------------|----------|-----|------|------|------|--------------------------|--------------|
| C-289-T-1                   | ●        |     | 11.5 | 21.5 | 43.8 | 53                       | 23850        |
| C-289-T-2                   | ●        |     | 15.6 | 25.6 | 47.9 | 62                       | 23851        |
| C-289-T-3                   | ●        |     | 17.4 | 30.4 | 49.3 | 67                       | 23852        |

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตัวล็อค  
กลอนสลัก/ตัวยึด  
อุปกรณ์กุญแจ/อุปกรณ์เสริม



ตัวล็อค

กลอน  
สลัก

ที่จับ  
ยึดประตู

เช็กล็อค

ตัวควบคุม  
กลาง

ชิ้นส่วน  
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อค  
ตะแกรง

INDUSTRIAL LOCKS  
ที่ครอบกุญแจสำหรับ  
ขนาดเสากระงะ

ป้องกันคลื่น  
แม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

กรอบหน้าต่างยึด  
แผ่นป้องกัน

ขาข้าง/  
แหวนยาง

อุปกรณ์เสริม  
(C)

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่อง  
ชาร์จกระแสไฟฟ้า

ชิ้นส่วนและ  
อุปกรณ์ตู้แช่

ระบบ  
กลอน