


UR SERIES

基板押さえスポンジ



■ 基板をケースに固定する際にスポンジ面で挟んだり、粘着テープ面で固定することが出来ます。又、使い方により各種様々な用途にご利用頂けます。


型番・寸法・標準価格

型番	W	H	適合ケース	入数	標準価格 / 袋
UR-20	10	14.5	SW-20	10 / 袋	95
UR-30	14.5	24.5	SW-30	10 / 袋	120
UR-40	23	33	SW-40	10 / 袋	180
UR-50	27.5	42.5	SW-50-53	10 / 袋	280
UR-55	32.5	47.5	SW-55	10 / 袋	310
UR-65	37.5	57.5	SW-65	10 / 袋	400
UR-75	42.5	67.5	SW-75	10 / 袋	430

■ 材質 / 色 : ネオプレンスポンジ(硬度30°) + 片面粘着テープ / ブラック

SCM SERIES

難燃性電池押さえスポンジ



■ 片面粘着テープ付です。
■ 電池ケース内部のガタ付を抑制します。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	入数	標準価格 / 袋
SCM-1	50	25	2	10 / 袋	320
SCM-2	50	25	4	10 / 袋	340
SCM-3	50	25	7.5	10 / 袋	370
SCM-4	50	25	15	10 / 袋	410

■ 材質 : 難燃性モルトプレン(UL94HF-1) + 片面粘着テープ


対応表

型番	対応機種
SCM-1	MD-2, MD-4, MD-006P, LD-2, LD-3, LD-4, LDN-2, LDN-3, LDN-4
SCM-2	SGP-135, SGM-135, LD-006P, LDN-006P, GHA7-2-9D□, GHA7-2-11D□
SCM-3	MD-006P, GHA7-3-9D□, GHA7-3-11D□, GHA7-3-14D□
SCM-4	-

CKF SERIES

プラスチック外部取付足

取付例



型番・標準価格

型番		適 応 機 種	入 数	標準価格 / 袋
● ブラック	● ライトグレー			
CKF-1B	CKF-1G	PRシリーズ、SSシリーズ、SXシリーズ、SYシリーズ、YXシリーズ、PCシリーズ、PKシリーズ	4 / 袋	190

■ 材質 / 表面処理 : ABS (UL94HB) / シボ

■ 取付用タッピングビスは、MT型のビスセット (P13-36) の中からお選び下さい。PRシリーズはM3ビス止めです。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラブド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ボックス/ホルダー

アクセサリ/シールド/熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/各種ご案内