

B SERIES


貼付ゴム足・成型タイプ

★★ NEW



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

- 接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
- 従来の7サイズから12サイズに増えました。
- 天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



型番・寸法・標準価格


※従来サイズは型番を変更しました。

■ 材質：天然ゴム

型番	A	B	H	色	入数	標準価格 / 袋	従来品型番	従来品標準価格	従来品との変更内容
B 6-2	6	5	1.8	ブラック	10/袋	120	B-P40	120	型番のみ変更 (製品変更無し)
B 8-4	8	7.7	3.5	ブラック	10/袋	120	-	-	-
B10-4	10	9.2	4.2	ブラック	10/袋	120	-	-	-
B11-3	10.8	10.2	3	ブラック	10/袋	130	B-P41	140	多少サイズ変更あり
B11-5	11	9.6	5	ブラック	10/袋	130	B-P51	140	多少サイズ変更あり
B12-4	12.7	10	3.8	ブラック	10/袋	160	-	-	-
B15-5	15.4	14.8	5.1	ブラック	10/袋	160	B-P42	160	多少サイズ変更あり
B16-7	16	13	7	ブラック	10/袋	180	B-P52	180	型番のみ変更 (製品変更無し)
B19-4	19	15.8	4.2	ブラック	10/袋	180	-	-	-
B21-7	21	17	7	ブラック	10/袋	180	B-P43	180	型番のみ変更 (製品変更無し)
B23-5	22.8	22.4	5	ブラック	10/袋	290	-	-	-
B26-11	26	20	11	ブラック	10/袋	340	B-P44	340	型番のみ変更 (製品変更無し)
B 6-2G	6	5	1.8	グレー	10/袋	140	B-PG40	140	型番のみ変更 (製品変更無し)
B11-3G	10.8	10.2	3	グレー	10/袋	140	B-PG41	140	多少サイズ変更あり
B15-5G	15.4	14.8	5.1	グレー	10/袋	180	B-PG42	180	多少サイズ変更あり
B21-7G	21	17	7	グレー	10/袋	220	B-PG43	220	型番のみ変更 (製品変更無し)
B26-11G	26	20	11	グレー	10/袋	360	B-PG44	360	型番のみ変更 (製品変更無し)

B-P SERIES

貼付ゴム足・型抜きタイプ



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

■ 天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色：天然ゴム / ブラック

型番	A	入数	標準価格 / 袋
B-P21	10	10 / 袋	120
B-P22	20	10 / 袋	170
B-P23	15	10 / 袋	140

型番・寸法・標準価格


■ 材質 / 色：天然ゴム / 黒

型番	A	B	入数	標準価格 / 袋
B-P31	28	16	10 / 袋	360
B-P32	46	26	10 / 袋	510

TB SERIES

丸型ハリ付ゴム足

NEW SIZE



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

- 接着テープ付の半球型ゴム足です。
- 天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 材質：天然ゴム

型番	型番		A	H	入数	標準価格 / 袋
	● ブラック	● ホワイトグレー				
NEW TB- 7	-	-	6.7	4.2	10 / 袋	100
TB- 8	-	-	8	2.6	10 / 袋	100
NEW TB-10	-	-	10	2.8	10 / 袋	100
TB-12	-	-	11.3	5.6	10 / 袋	100
NEW TB-14	-	-	14	8	10 / 袋	130
TB-16	-	-	15.9	8	10 / 袋	170
NEW TB-21	-	-	21.6	8.5	10 / 袋	300
NEW TB-27	NEW TB-27G	-	27.8	7.4	10 / 袋	360