


14 CL・LA・NP SERIES アルミアングル・アルミL型曲げ板・アルミパネル

機構材


CL型アルミアングル

■ 材質 A6063S-T5



LA型アルミL型曲げ板

■ 材質 A1050P
■ 片面保護シート付



型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
CL-1	10	300	1.2	100
CL-2	10	400	1.2	110
CL-3	10	500	1.2	120
CL-4	15	300	1.5	130
CL-5	15	400	1.5	160
CL-6	15	500	1.5	180
CL-7	20	300	2.0	190
CL-8	20	400	2.0	230
CL-9	20	500	2.0	300

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	t	標準価格
LA-1	35	200	10	1.0	180
LA-2	35	400	10	1.0	290
LA-3	60	200	10	1.0	230
LA-4	60	400	10	1.0	360
LA-5	95	200	10	1.0	290
LA-6	95	400	10	1.0	500
LA-7	120	200	10	1.0	360
LA-8	120	400	10	1.0	610

NP型アルミパネル



■ 材質 A1050P
■ 無処理のパネルです。
■ 片面保護シート付です。

型番・寸法・標準価格

型番	t	A	B	標準価格
NP- 1	0.5	200	100	140
NP-11	1.0			190
NP-21	1.5			240
NP-31	2.0			300
NP-41	3.0			470
NP- 2	0.5	300	200	360
NP-13	1.0			520
NP-22	1.5			650
NP-32	2.0			790
NP-42	3.0			1,260
NP- 3	0.5	400	300	640
NP-14	1.0			1,010
NP-23	1.5			1,400
NP-33	2.0			1,720
NP- 4	0.5			600
NP-16	1.0	1,840		
NP-24	1.5	2,620		
NP-35	2.0	3,260		

指定寸法カットのご案内

- CL・LAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご要望の際は、寸法・数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- NPシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るアルミフリーサイズパネルNPFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P9-77~80をご覧ください。



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内