

CABLE


ASSEMBLIES

当社の同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリ品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。詳細はお問い合わせください。

We use our coaxial connectors for our cable assemblies to assure the highest performance and finest quality. Other than the selections from this catalog and upon request, we also develop custom cable assemblies with special connector types and cable types. You can choose the impedance, solder or crimp, thick cable, thin coax cable, flexible cable, semi-rigid cable, semi-flexible cable, cable stripping, shrink tube, label, marker band, cable tie and packing. Please contact us for more details.

SMA BULKHEAD JACK ~ U.FL Ass'y RoHS Compliant

(SMAバルクヘッドジャック ~ U.FLケーブルアッセンブリ)



使用ケーブル：Sindin MC-0121
SMAコネクタ：(株)トーコネ SMA-BJ-Q,66A
U.F.Lコネクタ：ヒロセ電機(株) U.F.L-LP-066

●この製品はお客様の指定の長さにて製作いたします。

型番 (Model No.)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMABJ※UFL-DSB2.5NI*	1.3max. at DC~2.5GHz


※型番は長さ指定：L部長さをm表示にて指定願います。

(注意：最低長さ指定はL=40mmまでです。)

例：L=0.15mの場合 → SMABJQ.15UFL-DSB2.5NI

BNC75Ω PLUG 両端 Ass'y RoHS Compliant

(BNC型75Ωプラグ両端付3C-2Vケーブルアッセンブリ)




型番 (Model No.)	L
BP1W3C II *	1m
BP1.5W3C II	1.5m
BP2W3C II	2m
BP3W3C II	3m
BP5W3C II *	5m
BP10W3C II *	10m



10 BASE-2 CABLE Ass'y RoHS Compliant

(10 BASE-2用ケーブルアッセンブリ)



型番 (Model No.)	L
10BASE2-1BW	1m
10BASE2-2BW	2m
10BASE2-3BW	3m
10BASE2-5BW*	5m
10BASE2-10BW*	10m
10BASE2-15BW*	15m
10BASE2-20BW*	20m
10BASE2-30BW*	30m
10BASE2-50BW*	50m



●We accept small quantity orders (less than 10 pieces) on items marked with a *


●Products marked with * are made only upon request. ●Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.

●The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

CRIMPING TOOL


同軸コネクタ、モジュラーコネクタ用の圧着工具です。その他の工具も取り扱っております。

Crimping tool designed for use with coaxial connectors and modular connectors. Other types of tools are also available.




TA-16 RoHS Compliant

同軸ケーブル用
(Designed for use with coaxial cables)
(本体表示：DCC 0908)



TA-17 RoHS Compliant

同軸ケーブル用
(Designed for use with coaxial cables)
(本体表示：50-0203)




TA-34 RoHS Compliant

同軸ケーブル用
(Designed for use with coaxial cables)
(本体表示：DCC 1113)



TA-35 RoHS Compliant

同軸ケーブル用
(Designed for use with coaxial cables)
(本体表示：53-8242)



HT-500R*

モジュラーコネクタ用
(Designed for use with modular connectors)


●適合コネクタ (Compatible Connectors)：RJ-45, RJ-11



TA-12ダイズ* RoHS Compliant

同軸ケーブル用
(Designed for use with coaxial cables)

※アセンブリ用途以外の供給はご遠慮させていただきます。
●TA-35のダイズ部分を交換してご使用ください。



TA-24ダイズ* RoHS Compliant

同軸ケーブル用
(Designed for use with coaxial cables)

※アセンブリ用途以外の供給はご遠慮させていただきます。
●TA-35のダイズ部分を交換してご使用ください。