

アルミ・亜鉛・銅・真鍮用


LIME ST

ライムST

鉄・ステンレス | **アルミ・亜鉛** | 銅・真鍮 | 樹脂・塗装面 | 貴金属 | チタン | 切れ味重視 | バランス重視 | **ツヤ重視**

- ステンレスに最適です。
- 硬質金属(特にステンレス)の中仕上げ用として開発された、切削性、光沢性のバランスのとれたライム系の代表的な研磨剤です。
- 使用バフ…オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ。

サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
55×175×45	YSD-ST	1個	2,100
30×70×20	WK-70		550



関連商品 P.359

砥石

シート


TRIPORI NO.6

トリポリ6号

鉄・ステンレス | **アルミ・亜鉛** | **銅・真鍮** | 樹脂・塗装面 | 貴金属 | チタン | **切れ味重視** | バランス重視 | ツヤ重視

- 非鉄金属(合金含む)アルミ、亜鉛、真鍮、銅等の非鉄金属研磨用。
- 研削力があり、ダイキャスト(鋳造品)のバフ研磨に適しています。
- 使用バフ…バイヤスメンバフ、エメリーバフ、メンバフ等。

サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
65×175×45	Y6H-L	1個	1,350



研磨剤

その他
手作業工具

TRIPORI NO.8

トリポリ8号

鉄・ステンレス | **アルミ・亜鉛** | **銅・真鍮** | 樹脂・塗装面 | 貴金属 | チタン | 切れ味重視 | バランス重視 | **ツヤ重視**

- 非鉄金属用、特にアルミの光沢仕上げに適しています。
- 使用バフ…バイヤスメンバフ、バラバフ、メンバフ等。

サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
65×175×45	Y8H-L	1個	1,450



TRIPORI NO.1300

トリポリ1300号

鉄・ステンレス | **アルミ・亜鉛** | **銅・真鍮** | 樹脂・塗装面 | **貴金属** | チタン | 切れ味重視 | **バランス重視** | ツヤ重視

- 非鉄金属のバフ研磨用、切削、光沢脱脂性とも良好で、バランスのとれた低価格品。
- 使用バフ…バイヤスメンバフ、バラバフ、メンバフ等。

サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
60×175×45	YSX-1300	1個	980

