

3-JAW Scroll Chuck

3爪スクロールチャック (普通型)

国内在庫
(一部を除く)

台湾製

PL保険
加入



SKシリーズ

新商品
NEW
(表の赤字部分)


- 生爪・硬爪兼用タイプ
 - ※生爪は付属しておりません。
 - ※北川スクロールチャック用生爪が使用できます。
(ギガ・セレクション SBSタイプの生爪も使用できます。)

特長

- 1.硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。
- 2.硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
- 3.チャック本体にミーハナイト鋳鉄を使用。耐久性に優れ、高速回転での使用に最適。



背面取付仕様



前面取付仕様 / 前面・背面取付兼用仕様

■寸法・仕様

(単位:mm)

前面・背面 取付兼用	型式		A	B	C	D	E	F	G		H	J	K	L	許容ハンド トルク (kgf·m)	把握力 (kgf)	慣性モーメント (kg·m ²)	質量 (kg)	許容最高 回転速度 (r.p.m)	把握範囲		
	背面取付	前面取付							背面	前面										外径	内径	
	SK-6H	SK-6	—	167	67	130	147	45	5.5	3-M10	M10×70	72	26	40.2	10	9.0	3300	0.03	9	4000	φ4-φ160	φ55-φ150
	SK-7H	SK-7	—	192	76.5	155	172	58	5.5	3-M10	M10×80	81.2	28	42	11	11.0	3600	0.06	13.8	3500	φ8-φ180	φ62-φ170
	SK-8H	—	—	200	76.5	160	176	58	5.5	3-M10	M10×80	82	28	42	11	11.0	3600	0.07	15.5	3200	φ8-φ190	φ62-φ180
	SK-9H	SK-9	—	232	84	190	210	70	6	3-M12	M12×90	90.9	32	51.2	12	15.0	3900	0.16	22	2900	φ11-φ220	φ70-φ210
	SK-10H	SK-10	—	273	87	230	250	89	8	3-M12	M12×90	100.5	35	56.7	12	19.5	4800	0.26	29.7	2500	φ12-φ260	φ80-φ250
	SK-12H ※	SK-12	—	310	96	260	285	105	7	3-M12	M12×110	114.5	40	56.8	14	21.0	5100	0.58	43.5	2200	φ15-φ300	φ90-φ290
	—	—	SK-16 ※	405	122	345	375	160	8.7	—	M14×130	148.6	50	76.1	15	23.0	4500	1.72	98	1500	φ30-φ380	φ110-φ360

・寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。背面取付仕様の場合は前面取付用穴は開いていません。前面取付仕様 (SK-16のみ) の場合は背面取付用穴は開いていません。
 ・4爪スクロール (一体爪型、分割爪型)、6爪スクロール (一体型) もありますので、ご相談ください。
 ・寸法・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。
 ・※印のついた型式は、台湾からの取り寄せとなります。※印のついていない型式は国内在庫品です。

製造元

Strong AUTO
億川鐵工所股份有限公司
DI CHUN IRON WORK CO.,LTD.

販売店

