

# タンダレス・インサート専用タップ


Tangless® Inserts

ROHS 指令適合品

## タンダレス・インサート用ハンドタップ 材質：HSSV 1b級 アルミ圧延材用


タンダレス・インサートが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び径寸法のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。

\*M2～M5用タップ形状



適用範囲 ハンドタップ M6～M12 オーバーサイズハンドタップ M6～M12

\*M6～M12用タップ形状



適用範囲 ハンドタップ M2～M5 オーバーサイズハンドタップ M2～M5

製品番号	呼び径 Nominal size	精度 Limit	食付 Lc	全長 L	ねじ長 L1	軸径 φd	角幅 K	角長 LK	溝数 Flutes
CT-HT-M2	M2×0.4	1b	5P(#2)	42	9.5	3	2.5	5	3
	M2×0.4	1b	1.5P(#3)	42	9.5	3	2.5	5	3
CT-HT-M2.5	M2.5×0.45	1b	5P(#2)	46	11	4	3.2	6	3
	M2.5×0.45	1b	1.5P(#3)	46	11	4	3.2	6	3
CT-HT-M2.6	M2.6×0.45	1b	5P(#2)	46	11	4	3.2	6	3
	M2.6×0.45	1b	1.5P(#3)	46	11	4	3.2	6	3
CT-HT-M3	M3×0.5	1b	5P(#2)	52	13	4	3.2	6	3
	M3×0.5	1b	1.5P(#3)	52	13	4	3.2	6	3
CT-HT-M4	M4×0.7	1b	5P(#2)	60	16	5.5	4.5	7	3
	M4×0.7	1b	1.5P(#3)	60	16	5.5	4.5	7	3
CT-HT-M5	M5×0.8	1b	5P(#2)	62	19	6	4.5	7	3
	M5×0.8	1b	1.5P(#3)	62	19	6	4.5	7	3
CT-HT-M6	M6×1.0	1b	5P(#2)	70	22	6.2	5	8	4
	M6×1.0	1b	1.5P(#3)	70	22	6.2	5	8	4
CT-HT-M8	M8×1.25	1b	5P(#2)	75	24	7	5.5	8	4
	M8×1.25	1b	1.5P(#3)	75	24	7	5.5	8	4
CT-HT-M10	M10×1.5	1b	5P(#2)	82	29	8.5	6.5	9	4
	M10×1.5	1b	1.5P(#3)	82	29	8.5	6.5	9	4
CT-HT-M12	M12×1.75	1b	5P(#2)	90	30	10.5	8	11	4
	M12×1.75	1b	1.5P(#3)	90	30	10.5	8	11	4

## タンダレス・インサート用オーバーサイズハンドタップ 材質：HSSV 1b級+0.03 アルミ圧延材用

ねじ立て後に表面処理を行う場合に使用します。インサート用ハンドタップと比べ+0.03大きく作られています。あらかじめ表面処理シロを見込んでご使用ください。

製品番号	呼び径 Nominal size	精度 Limit	食付 Lc	全長 L	ねじ長 L1	軸径 φd	角幅 K	角長 LK	溝数 Flutes
CT-OHT-M2	M2×0.4	+0.03	5P(#2)	42	9.5	3	2.5	5	3
	M2×0.4	+0.03	1.5P(#3)	42	9.5	3	2.5	5	3
CT-OHT-M2.5	M2.5×0.45	+0.03	5P(#2)	46	11	4	3.2	6	3
	M2.5×0.45	+0.03	1.5P(#3)	46	11	4	3.2	6	3
CT-OHT-M2.6	M2.6×0.45	+0.03	5P(#2)	46	11	4	3.2	6	3
	M2.6×0.45	+0.03	1.5P(#3)	46	11	4	3.2	6	3
CT-OHT-M3	M3×0.5	+0.03	5P(#2)	52	13	4	3.2	6	3
	M3×0.5	+0.03	1.5P(#3)	52	13	4	3.2	6	3
CT-OHT-M4	M4×0.7	+0.03	5P(#2)	60	16	5.5	4.5	7	3
	M4×0.7	+0.03	1.5P(#3)	60	16	5.5	4.5	7	3
CT-OHT-M5	M5×0.8	+0.03	5P(#2)	62	19	6	4.5	7	3
	M5×0.8	+0.03	1.5P(#3)	62	19	6	4.5	7	3
CT-OHT-M6	M6×1.0	+0.03	5P(#2)	70	22	6.2	5	8	4
	M6×1.0	+0.03	1.5P(#3)	70	22	6.2	5	8	4
CT-OHT-M8	M8×1.25	+0.03	5P(#2)	75	24	7	5.5	8	4
	M8×1.25	+0.03	1.5P(#3)	75	24	7	5.5	8	4
CT-OHT-M10	M10×1.5	+0.03	5P(#2)	82	29	8.5	6.5	9	4
	M10×1.5	+0.03	1.5P(#3)	82	29	8.5	6.5	9	4
CT-OHT-M12	M12×1.75	+0.03	5P(#2)	90	30	10.5	8	11	4
	M12×1.75	+0.03	1.5P(#3)	90	30	10.5	8	11	4

\*ハンドタップ、オーバーサイズタップは#2、#3のセットでの販売となります。単品での販売はしていません。

\*製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

\*販売価格に関してはお問い合わせください。