


スペーススマン

A10666 スペーススマンどぶめっき

A12171 ステンスペーススマン



床配管、立て配管用の支持架台。

- 切断、穴開け不要です。
- 溝形鋼と違いテーパワッシャーが不要です。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。
- SUS 304製。

品番コード A10666 スペーススマンどぶめっき (SPHC製 溶融亜鉛めっき仕上げ)

A12171 ステンスペーススマン (SUS304製)

単位 (mm)

サイズコード		型番	T		L	H	W	P	P 穴径	P ₁	P ₁ 穴径	使用Uボルトサイズ
A10666	A12171		どぶ	ステン								
0055	0138	S-1575	4.5	4.0	150	75	40	70	φ11×60	60	φ11×25	W ³ / ₈ ×80A 以下
0160	0142	S-1510	4.5	4.0	150	100	50	70	φ11×60	60	φ11×25	
0174	0157	S-1512	6.0	6.0	150	125	65	70	φ11×60	60	φ11×25	
0189	0161	S-1515	6.0	6.0	150	150	75	70	φ11×60	60	φ11×25	
0013	0015	S-2075	5.0	5.0	200	75	40	95	φ11×85	100	φ11×25	W ³ / ₈ ×125A 以下
0028	0020	S-2010	5.0	5.0	200	100	50	95	φ11×85	100	φ11×25	
0032	0034	S-2012	6.0	6.0	200	125	65	95	φ11×85	100	φ11×25	
0047	0049	S-2015	6.0	6.0	200	150	75	95	φ11×85	100	φ11×25	
0051	0053	S-2575	5.0	5.0	250	75	40	120	φ11×110	100	φ11×25	W ³ / ₈ ×150A 以下
0066	0068	S-2510	5.0	5.0	250	100	50	120	φ11×110	100	φ11×25	
0085	0072	S-2512	6.0	6.0	250	125	65	120	φ11×110	100	φ11×25	
0090	0087	S-2515	6.0	6.0	250	150	75	120	φ11×110	100	φ11×25	

A10668 銅管用並列固定金具


納期確認

銅管用の並列固定アングル。

- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10668 銅管用並列固定金具

単位 (mm)



サイズコード	連結サイズ	吊ボルト径	吊ボルトピッチ	全長 L寸法	備考
0018	2連用	W ³ / ₈ ・M10	200	230	
0022	3連用	W ³ / ₈ ・M10	300	330	
0037	4連用	W ³ / ₈ ・M10	400	430	
0041	5連用	W ³ / ₈ ・M10	500	530	
0056	6連用	W ³ / ₈ ・M10	600	630	
0075	7連用	W ³ / ₈ ・M10	700	730	
0080	8連用	W ³ / ₈ ・M10	800	830	

A10678 流し下排水L金物


納期確認

流し台下の排水管用L形ブラケット。

- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10678 流し下排水L金物

単位 (mm)



サイズコード	サイズ	B	L	備考
0033	40A×50	50	100	
0029	40A×60	60	110	
0014	40A×70	70	120	
0048	40A×80	80	130	
	40A×90	90	140	
	40A×100	100	150	
	40A×110	110	160	
	40A×120	120	170	

