


A10370 溶接T足32幅




立バンド用の取付足。板溶接加工タイプ。

- 板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10370 溶接T足32幅 単位(mm)

サイズコード	蝶番式 (125A ~ 150A) 用	
	H	入数(個)
0010	60	200
0024	80	150
0039	100	100
0043	120	100
0058	150	80
0062	200	80

A10371 長穴溶接T足



立バンド用の取付足。板溶接加工タイプ。

- 25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
- 板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。


品番コード A10371 長穴溶接T足

単位(mm)

サイズコード	25幅					サイズコード	32幅				
	H	t	D	G	入数(個)		H	t	D	G	入数(個)
0017	50	4.5	φ10×38	φ6	200	0093	60	3.2	φ10×38	φ6	200
0021	60	4.5	φ10×38	φ6	200	0106	80	3.2	φ10×38	φ6	150
0036	80	4.5	φ10×38	φ6	150	0125	100	3.2	φ10×38	φ6	100
0055	100	4.5	φ10×38	φ6	150	0130	120	3.2	φ10×38	φ6	100
0060	120	4.5	φ10×38	φ6	120	0144	150	3.2	φ10×38	φ6	80
0074	150	4.5	φ10×38	φ6	120	0159	200	3.2	φ10×38	φ6	80
0089	200	4.5	φ10×38	φ6	90						

サイズコード	38幅					サイズコード	50幅				
	H	t	D	G	入数(個)		H	t	D	G	入数(個)
0178	80	3.2	φ10×55	φ7	100	0229	80	3.2	φ14×60	φ7	80
0182	100	3.2	φ10×55	φ7	80	0233	100	3.2	φ14×60	φ7	60
0197	120	3.2	φ10×55	φ7	70	0248	120	3.2	φ14×60	φ7	50
0200	150	3.2	φ10×55	φ7	70	0252	150	3.2	φ14×60	φ7	50
0214	200	3.2	φ10×55	φ7	50	0267	200	3.2	φ14×60	φ7	30

A10390 ステン長穴溶接T足



立バンド用の取付足。板溶接加工タイプ。

- 25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
- 板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- SUS304製。

品番コード A10390 ステン長穴溶接T足

単位(mm)

サイズコード	25幅					サイズコード	32幅				
	H	t	D	G	入数(個)		H	t	D	G	入数(個)
0012	50	3.0	φ10×38	φ6	200	0099	60	3.0	φ10×38	φ6	200
0027	60	3.0	φ10×38	φ6	200	0101	80	3.0	φ10×38	φ6	150
0031	80	3.0	φ10×38	φ6	150	0116	100	3.0	φ10×38	φ6	100
0046	100	3.0	φ10×38	φ6	150	0135	120	3.0	φ10×38	φ6	100
0065	120	3.0	φ10×38	φ6	120	0140	150	3.0	φ10×38	φ6	80
0070	150	3.0	φ10×38	φ6	120	0154	200	3.0	φ10×38	φ6	80
0084	200	3.0	φ10×38	φ6	90						

サイズコード	38幅					サイズコード	50幅				
	H	t	D	G	入数(個)		H	t	D	G	入数(個)
0173	80	3.0	φ10×55	φ7	100	0224	80	3.0	φ14×60	φ7	80
0188	100	3.0	φ10×55	φ7	80	0239	100	3.0	φ14×60	φ7	60
0192	120	3.0	φ10×55	φ7	70	0243	120	3.0	φ14×60	φ7	50
0205	150	3.0	φ10×55	φ7	70	0258	150	3.0	φ14×60	φ7	50
0210	200	3.0	φ10×55	φ7	50	0262	200	3.0	φ14×60	φ7	30

