







プレーンベア
 〈ゴミ排出穴付〉 切削品フランジタイプ

PV-FH series RoHS PAT.P

スチール製 / STEEL ステンレス製 / STAINLESS



型式 / Model	静定格荷重 / Static Rated Load	動定格荷重 / Load Rating	自重 / Weight	使用方向 / Use Direction	大ボール / Main Ball	小ボール / Small Balls	ボール受け / Body	カバー / Cover
PV50FH	1,078 N (110 kgf)	490 N (50 kgf)	109 g	上向き / Upward	SUJ2	SUJ2	SCM415	Al
PV120FH	1,960 N (200 kgf)	1,176 N (120 kgf)	256 g	上向き / Upward	SUJ2	SUJ2	SCM415	Al
PV160FH	2,940 N (300 kgf)	1,568 N (160 kgf)	494 g	上向き / Upward	SUJ2	SUJ2	SCM415	Al
PV260FH	3,920 N (400 kgf)	2,548 N (260 kgf)	847 g	上向き / Upward	SUJ2	SUJ2	SCM415	Al
PV400FH	7,840 N (800 kgf)	3,920 N (400 kgf)	2,050 g	上向き / Upward	SUJ3	SUJ2	SCM415	Al
PV900FH	17,640 N (1,800 kgf)	8,820 N (900 kgf)	5,400 g	上向き / Upward	SUJ3	SUJ2	SCM415	Al
PV50FHS	1,078 N (110 kgf)	490 N (50 kgf)	108 g	上向き / Upward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	Al
PV120FHS	1,960 N (200 kgf)	1,176 N (120 kgf)	248 g	上向き / Upward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	Al
PV160FHS	2,940 N (300 kgf)	1,568 N (160 kgf)	506 g	上向き / Upward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	Al
PV260FHS	3,920 N (400 kgf)	2,548 N (260 kgf)	870 g	上向き / Upward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	Al
PV400FHS	7,840 N (800 kgf)	3,920 N (400 kgf)	2,083 g	上向き / Upward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	Al
PV900FHS	17,640 N (1,800 kgf)	8,820 N (900 kgf)	5,560 g	上向き / Upward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	Al