

ステンレス製/最大耐荷重80kg対応 重量用可動硝子棚受 ステン300番最高級棚受シリーズ

撮影ご協力：racune (株)橋本家具様


特長

- 耐食性に強いステンレスSUS304製
- 肉厚3ミリの頑丈な設計
- 最大80kg対応の重量用タイプ有り


仕様

- 柱
 - ・壁面直付け (平柱)
 - ・上下ソケット固定 (角柱)
- 棚受
 - ・硝子用水平棚受 耐荷重 60 ~ 80kg
 - ・硝子用傾斜棚受 耐荷重 15 ~ 20kg
 - ・ハンガーパイプ受 耐荷重 30 ~ 40kg
 - ・木棚受 耐荷重 60 ~ 80kg


用途




(平柱)



(角柱)



(角柱) 陳列硝子ショーケース



■ 棚受の耐荷重について(目安)

柱間900mmで、棚板の中央に常時荷重をかけた状態の数値です。静止荷重です。

■ 角柱について

角柱を壁面ではなく、天地に取り付けて使用する場合、人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。



HL

磨き


ステンSUS304 300番最高級 平柱

商品コード	仕上	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
13000	HL	1,210mm	10本	7,875円
13005	〃	1,515mm	〃	9,375円
13010	〃	1,820mm	〃	11,625円
13015	〃	2,400mm	〃	13,750円
■ 12869	磨き ※1	2,400mm	〃	17,250円

- 印: 受注生産品・要納期確認・返品不可
- 27.5mm間隔で取付穴が明いています。
- ※1 磨きレベルは、#400程度です。

最小販売単位1本

捻子ナシ 切断・加工対応



HL

磨き

ステンSUS304 300番最高級 角柱・ソケット


商品コード	仕上	種類	束単位及び箱単位	税別上代価格(1本・1個)
13020	HL	1,210mm	10本	12,875円
13025	〃	1,515mm	〃	15,125円
13030	〃	1,820mm	〃	17,375円
13035	〃	2,400mm	〃	21,625円
■ 12881	磨き ※1	2,400mm	〃	24,500円
13086	HL	上用ソケット	20個	2,400円
13087	〃	下用ソケット	〃	2,400円

- 印: 受注生産品・要納期確認・返品不可
- 27.5mm間隔で取付穴が明いています。
- ソケットで上下を固定します。
- ※1 磨きレベルは、#400程度です。

柱 最小販売単位1本

ソケット 最小販売単位1個

捻子ナシ 切断・加工対応



■ 角柱の使用について

人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等、直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。

