




小形ピストンタイプレギュレータ

# RA800 Series

小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ

● 接続口径：RC1/8、RC1/4

JIS 記号



## 仕様

項目		RA800	
使用流体		圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	1.0	
耐圧力	MPa	1.5	
周囲温度・流体温度		℃	
		5~60	
設定圧力	MPa	0.05~0.85	
リリーフ		リリーフ機構付	
接続口径	IN-OUT	Rc1/8	Rc1/4
	GAUGE	Rc1/4	
質量	g	110	


## オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。


G	圧力計	86g
B	ブラケット	30g

## 流量特性

● 標準用



● 低圧用：L



\* 空気流量は、大気圧換算値 $m^3/min$  (ANR) で表示しています。

## 圧力特性

