



レギュレータ

B2019 Series

● 接続口径：Rc1/8、Rc1/4

JIS 記号



仕様

項目	B2019-1C・2C	
使用流体	圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	2.06
耐圧力	MPa	3.09
周囲温度・流体温度	℃	5~65
設定圧力	MPa	0.04~0.83
リリーフ	リリーフ機構付	
接続口径	Rc	1/8・1/4
質量	kg	0.2

オゾン対応仕様 (巻末17ページ)

B2019 - - P11


オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。


単位：kg

	パネルマウント	圧力計	ブラケット
記号	P	G	B
B2019	0	0.086	0.035


流量特性



圧力特性



形番表示方法



<形番表示例>

B2019-2C-NPB

機種名：レギュレータ

① 接続口径…Rc1/4

② オプション…ノンリリーフ、
パネルマウント、
ブラケット添付

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：接続口径NPTねじの必要場合は、C呼称をつけないでください。(例) B2019-1
圧力計を選定した場合、NPTねじの圧力計が添付されます。

注2：オプションは組合せる事ができます。

注3：オプション記号“B”“G”記載時、圧力計、ブラケットは添付となります。

圧力計は、G49D-6-P10（低圧用は、G49D-6-P04）が添付されます。なお、圧力計の仕様につきましては、関連機器（289ページ）を参照してください。

注4：組付品の必要な場合は、別途ご相談ください。

注5：オプションB（ブラケット）は“G506”、PB（パネルマウント用ブラケット）は“G166”のブラケットが添付されます。添付品“B”のブラケットについては、345ページを参照してください。

記号	内容	
① 接続口径		
1C	Rc1/8	
2C	Rc1/4	
② オプション		
レギュレータ	無記号	標準
	N	ノンリリーフ
	L	低圧(0.02~0.34MPa)
添付品	無記号	添付なし
	G	圧力計
	B	ブラケット