

F.R.L
ユニット

空気圧
補助機器

エアユニット
機器

精密機器

圧力センサ
機器

センサ・
コントローラ

全空圧システム

メインライン
ユニット

巻末

L形配管アダプタ 標準白色シリーズ

A101・A401・A801-W Series

● 接続口径：1/8～1



仕様

項目	A101-W	A401-W 注1	A801-W
使用流体	圧縮空気		
最高使用圧力 MPa	1.0		
耐圧力 MPa	1.5		
接続口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1
周囲温度・流体温度 °C	5～60		
質量(ジョイナは含まない) kg	0.045	0.13	0.4

注1：A401-Wは、3000-Wシリーズ・4000-Wシリーズのどちらにも接続できます。

オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。

単位：kg

記号	T形ブラケット				
	無記号	B11W	B31W	B41W	B81W
A101	0.011	0.024			
A401	0.036		0.086	0.094	
A801	0.094				0.169

無記号時にはジョイナ分を加算しております。

形番表示方法



記号	内容			
① 形番				
A101	L形配管アダプタ			
A401	L形配管アダプタ			
A801	L形配管アダプタ			
② 接続口径				
		A101	A401	A801
6	1/8	●		
8	1/4	●	●	
10	3/8		●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
③ 配管ねじ種類				
無記号	Rcねじ			
N	NPTねじ			
G	Gねじ			
④ T形ブラケット 注1				
無記号	なし	●	●	●
B11W	1000シリーズ用	●		
B31W	2000シリーズ用 3000シリーズ用		●	
B41W	4000シリーズ用		●	
B81W	6000シリーズ用 8000シリーズ用			●

・ 適応機種

- ・ A101-6、8-W
……1000-Wシリーズ
- ・ A401-8、10、15-W
……2000、3000、4000-W
シリーズ
- ・ A801-20、25-W
……6000、8000-Wシリーズ

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：標準はジョイナセット（ジョイナ・ボルト・オリング）とガスケット1本が添付されます。

注：外形寸法図につきましては、次ページをご覧ください。