


タップコレットTC型 (オートタップA・B・R、シンクロタップSTC型用)



●TCメイト
タップコレットの
取付け、取り外しに便利

TCメイトについてはE1



型 式	タッピング能力d			D	L	質量 (kg)	適合タップ
	メートル	ユニファイ	管用				
TC 8	M 2~M 2.6	No.3, No.4	—	15.8	40.5	0.03	STC8
	M 3~M 4	No.5~No.8		0.04		AUTO-A800, B80, STC8	
	M 5~M 8	No.10~U5/16					
TC12	M 3~M12	No.5~U1/2	P1/8	22	55	0.1	AUTO-A1200, B120, STC12
TC20	M 8~M12	U3/8~U1/2	P1/8	22	63	0.2	AUTO-A2000, B200, STC20
	M14~M20	U9/16~U3/4	P1/4~P3/8	31			
TC30	M20~M30	U7/8~U1.1/8	P1/2~P3/4	41	83	0.3	AUTO-B300, STC30
			P1	47			

TC8タップコレット

メー ト ル				ユニファイ			
型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ
TC 8-d				TC 8-d			
TC 8-M 2	3	21	19	TC 8-U5/16	6.1	30	40
M 3	4	23	23				
-M 4	5	27	25				
-M 5	5.5	29	31				
-M 6	6	29	33				
-M 8	6.2	30	40				

TC12タップコレット

メー ト ル				ユニファイ				管 用			
型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ
TC12-d				TC12-d				TC12-d			
TC12-M 3	4	24	22	TC12-U5/16	6.1	30	40	TC12-P1/8	8	31	24
-M 4	5	23	23	-U1/2	9	32	53				
-M 5	5.5	29	31								
-M 6	6	29	33								
-M 8	6.2	30	40								
-M10	7	30	45								
-M12	8.5	31	51								

TC20タップコレット

メー ト ル				ユニファイ				管 用			
型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ
TC20-d				TC20-d				TC20-d			
TC20-M 8	6.2	33	37	TC20-U1/2	9	35	50	TC20-P1/8	8	33	22
-M10	7	33	42	-U5/8	12	37	58	-P1/4	11	31	31
-M12	8.5	34	48					-P3/8	14	34	31
-M14	10.5	36	52								
-M16	12.5	38	57								
-M18	14	39	61								
-M20	15	40	65								

TC30タップコレット

メー ト ル				ユニファイ				管 用			
型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ	型 式	φd ₁	H	ℓ
TC30-d				TC30-d				TC30-d			
TC30-M20	15	40	65	TC30-U1 1/8	22	45	90	TC30-P1/2	18	42	38
-M22	17	41	74					-P 1	26	45	50
-M24	19	43	77								
-M27	20	43	87								
-M30	23	45	90								

1. 上記の刃具突出し量 ℓ はJIS規格に準じた参考値です。

■ユニファイタイプ・管用で上記の表にないものは、A128のユニファイタップ共用サイズ表をご参照の上、ご選定ください。