


ハイス

# DCBS

切削条件表

P268

皿小ネジ用ドリル付沈めフライス Screw Countersink With Drill



公差 (Tolerance)	D1: h8	D: $^{+0.1}_0$	d: h8
----------------	--------	----------------	-------

右刃右ネジレ25° (D1) 刃数:2 SKH51  
Helix Angle-Right25°(D1) Number of Flute:2 HSS

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M 3	3.5	10	7.5	11	44	6
M 4	4.5	15	9.5	14	55	6

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M 5	5.5	15	12	18	61	6
M 6	6.5	20	14	20	71	8
M 8	8.5	20	18.5	25	76	8


ハイス

# DCBTA

切削条件表

P269

TAS 六角穴付ボルト用ドリル付沈めフライス TAS Counterbore With Drill



公差 (Tolerance)	D1: h8	D: h8	d: h8
----------------	--------	-------	-------

右刃右ネジレ25° (D1) 刃数:2 SKH51  
Helix Angle-Right25°(D1) Number of Flute:2 HSS

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M 3	3.4	13	6.5	9	60	6
M 4	4.5	18	8	10	66	6
M 5	5.5	22	9.5	11	76	8
M 6	6.6	25	11	12	80	8
M 8	9	28	14	14	85	12
M10	11	30	17.5	17	95	12
M12	14	32	20	22	102	12
M14	16	35	23	27	110	12

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M16	18	40	26	32	120	12
M18	20	45	29	37	130	12
1/4	6.9	25	11	12	80	8
5/16	8.9	28	14	14	85	8
3/8	10.5	30	15	17	90	8
1/2	14.7	32	20	22	102	12
5/8	17.9	40	26	32	120	12