

ポケットルーペ

RoHS SL-48~53

SL-48・49

2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!

特 徴

- レンズ: ガラス

4倍レンズ



SL-48



H96 (55) × W36 × D17mm (収納時)

レンズを
重ねて使用すると

約 **7倍**
にアップ!!

SL-49



H101 (57) × W43 × D18mm (収納時)



製品仕様

品 番	倍率	レンズ径	重量 (g)	価格 (税抜)
SL-48	4倍×2枚、7倍 (2枚重ね)	φ30	45	¥1,860
SL-49	4倍×2枚、7倍 (2枚重ね)	φ36	54	¥2,300

SL-50~53

SL-50



特 徴

- レンズ: ガラス
- 収納ケース付



SL-51



特 徴

- レンズ: ガラス
- 収納ケース付



SL-52



特 徴

- レンズ: ガラス
- 収納ケース付



レンズを
重ねて使用すると
約 **10倍**
にアップ!!



SL-53



特 徴

- 色収差のないファイブホールドレンズ採用。宝石鑑定用としてもご使用いただけます。
- 収納ケース付



製品仕様

品 番	倍率	レンズ径	全長	重量 (g)	価格 (税抜)
SL-50	10倍	φ20	83 (収納時50)	48	¥2,650
SL-51	8倍、15倍	φ13、φ25	150 (収納時84)	90	¥4,210
SL-52	3倍、4倍、5倍 (最大10倍)	φ19	83 (収納時50)	41	¥3,720
SL-53	18倍	φ17	63 (収納時40)	60	¥10,500

まめ知識

・アクロマートレンズ

レンズでの光の曲がり方は、光の波長によって異なるので、レンズを通過した光は虹のように7色に分散して、一点に集まりません。

つまり、色ごとに焦点の位置が異なるわけです。そこで屈折率の違うガラスレンズを貼り合わせて、特に目立つ赤と青の焦点位置を一致させ、色収差を低減させるのがアクロマートレンズです。


・トリプレットレンズ

アクロマートレンズよりも更に色収差を補正する為、3枚のレンズを貼り合わせて赤・青・緑の焦点を一致させたのがトリプレットレンズです。

・ファイブホールドレンズ

アクロマートレンズとトリプレットレンズを組み合わせたレンズです。

色収差・歪曲収差補正により高倍率・高精度に観察できます。



鉄腕ハサミ
ネジサウルス

ペンチ
ニッパー

ストリッパー
圧着ペンチ

ピンセット

ドライバー
特殊

ドライバー
その他

レンチ

切削・加工

工具セット

クレーン
クレーン

ハンダ関連

ルーペ
ポケット

静電対策関連

ケミカル