

電動工具 サンダー

EARTH MAN



用途

- 木材の表面研磨に ●塗装はがしに
- 作業台などに固定して小物の研磨に

特長

- 高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適
- 保持しやすい補助グリップ付
- 研削粉の飛散を防ぐダストバッグ付
- キワの研磨にも

付属品・セット内容

- 本体×1 ●サンディングベルト#60/#120/#180×各1
- ダストバッグ×1 ●クランプ×2

仕様

- 電圧:AC100V ●周波数:50/60Hz ●電流:7.1A ●消費電力:680W
- 回転数:約28,000min-1 ●ベルトサイズ:約幅76×周長457mm
- ベルト速度:約3.6m/s(約220m/min) ●定格時間:30分
- 本体サイズ:約長さ265×幅150×高さ140(mm) ●コード長:約2m
- 質量(本体のみ)約:2.4kg

ベルトサンダー BSD-110

品番	1401974	JAN	4907052553262
PKG サイズ/重量	H160×W330×D180mm/3160g		
小箱 サイズ/重量/入数	-/-/-		
カートン サイズ/重量/入数	H340×W345×D550mm/19900g/6		



ベルトサンダー用 替サンディングベルト #60 3枚入 SDB-1

品番	1401976	JAN	4907052553583
PKG サイズ/重量	H290×W105×D25mm/80g		
用途	●木材の研磨・研削、塗装はがしに		
仕様	●ベルトサイズ:約 幅76×周長457mm		



ベルトサンダー用 替サンディングベルト #120 3枚入 SDB-2

品番	1401986	JAN	4907052553590
PKG サイズ/重量	H290×W105×D25mm/80g		
用途	●木材の研磨・研削、塗装はがしに		
仕様	●ベルトサイズ:約 幅76×周長457mm		



ベルトサンダー用 替サンディングベルト #180 3枚入 SDB-3

品番	1401996	JAN	4907052553606
PKG サイズ/重量	H290×W105×D25mm/80g		
用途	●木材の研磨・研削、塗装はがしに		
仕様	●ベルトサイズ:約 幅76×周長457mm		