

## コーナーR付


3563

切削条件▶C-075

強ねじれ 多刃 (6・8枚刃) レギュラ

ノンコーティング品 3112 もあります

●金型や機械部品の隅R加工に最適です。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長	コーナー半径	刃数
	$d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$	$r$	Z
3563 6.005	6.00	6	57	13	0.5	6
3563 6.010	6.00	6	57	13	1.0	6
3563 8.005	8.00	8	63	19	0.5	6
3563 8.010	8.00	8	63	19	1.0	6
3563 8.015	8.00	8	63	19	1.5	6
3563 8.020	8.00	8	63	19	2.0	6
3563 10.005	10.00	10	72	22	0.5	6
3563 10.010	10.00	10	72	22	1.0	6
3563 10.015	10.00	10	72	22	1.5	6
3563 10.020	10.00	10	72	22	2.0	6
3563 12.005	12.00	12	83	26	0.5	6
3563 12.010	12.00	12	83	26	1.0	6
3563 12.015	12.00	12	83	26	1.5	6
3563 12.020	12.00	12	83	26	2.0	6
3563 16.010	16.00	16	92	32	1.0	6
3563 16.015	16.00	16	92	32	1.5	6
3563 16.020	16.00	16	92	32	2.0	6
3563 20.010	20.00	20	104	38	1.0	8
3563 20.015	20.00	20	104	38	1.5	8
3563 20.020	20.00	20	104	38	2.0	8

超硬エンドミル

不等  
リード汎用  
スクエア強ねじれ  
スクエア高硬度  
加工用アルミ複合材  
加工用

面取り用

ラフィング

コーナー  
R付

ボール

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

FIRE