


収縮温度の目安 Standard shrinkage



規格 Specifications

■ Fタイプ (FEP製) F type (made from FEP)

品番 Article number	呼称 Specification	収縮前内径 (mm) Inside diameter before shrinkage	最終収縮径 (mm) Final diameter	厚み (mm) Thickness	カット長 (m) Cut length
EIT	1.5F	1.9	1.3	0.2	1
	2F	2.5	1.8		
	2.5F	3.2	2.3		
	3F	3.8	2.7		
	4F	4.5	3.3		
	5F	5.5	4.3		
	6F	7.0	5.1		
	7F	7.9	6.0		
	9F	10.6	7.4		
	10F	12.5	8.8	0.3	
	12F	14.5	10.7		
	15F	17.3	12.8		

■ Pタイプ (PFA製) P type (made from PFA)

品番 Article number	呼称 Specification	収縮前内径 (mm) Inside diameter before shrinkage	最終収縮径 (mm) Final diameter	厚み (mm) Thickness	カット長 (m) Cut length
EIT	1.5P	1.8	1.4	0.2	1
	2P	2.2	1.8		
	2.5P	3.0	2.4		
	3P	3.5	3.0		
	4P	4.0	3.5		
	5P	5.2	4.2		
	6P	6.0	5.4		
	7P	7.1	6.3		
	9P	9.5	7.5		
	10P	11.0	9.2		
	12P	12.9	10.7		
	15P	16.0	13.0	0.4	

※ご注文の際は10本1ロットでお願いいたします。

※長尺品、厚肉品、着色品などご相談ください。

※導電タイプもご相談ください。

※収縮前内径保持のため、冷暗所(30°C以下)で保管してください。

※収縮後内径は200°C、10分間加熱時の測定値であり、保証値ではありません。

※Pタイプは、より高い耐熱性を有しています。

* Please place your order in lots of 10pcs.

* Please contact for regarding long, thick, or colored products.

* Electric condition type is available.

* Please store in a cool dark location (30°C or below) to prevent shrinkage.

* The inside diameter after shrinkage is the measurement made after heating to 200°C for 10 minutes. It is not a guaranteed value.

* P type has better heat resistance.