

●段重ね端子 (固定型) 2.54mmピッチ用 ●Stacking header shunt (2.54mm pitch) ●接続端子 (固定型) 2.54間隔用


### 仕様

- ・電流容量 / 3A
- ・耐電圧 / 800VAC 1分間
- ・絶縁抵抗 / 1000MΩ MIN
- ・接触抵抗 / 30mΩ MAX
- ・動作温度範囲 / -40℃ ~ +85℃


### 材質

- 樹脂部
  - ・材質 / PBT (ガラス含有率30%)
  - ・色 / 黒
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...200℃
  - ・燃焼性 / UL94V-0 (材料)
- コンタクト
  - ・材質 / 黄銅
  - ・処理 / 金メッキ (ニッケル下地)

・RoHS対応製品



### MTW-2502-00 (ピッチ2.54mm) 2列



H	ピン数	品番	H	ピン数	品番	H	ピン数	品番
2.54	2	MTW-2502-01	2.54	30	MTW-2502-15	2.54	58	MTW-2502-29
	4	MTW-2502-02		32	MTW-2502-16		60	MTW-2502-30
	6	MTW-2502-03		34	MTW-2502-17		62	MTW-2502-31
	8	MTW-2502-04		36	MTW-2502-18		64	MTW-2502-32
	10	MTW-2502-05		38	MTW-2502-19		66	MTW-2502-33
	12	MTW-2502-06		40	MTW-2502-20		68	MTW-2502-34
	14	MTW-2502-07		42	MTW-2502-21		70	MTW-2502-35
	16	MTW-2502-08		44	MTW-2502-22		72	MTW-2502-36
	18	MTW-2502-09		46	MTW-2502-23		74	MTW-2502-37
	20	MTW-2502-10		48	MTW-2502-24		76	MTW-2502-38
22	MTW-2502-11	50	MTW-2502-25	78	MTW-2502-39			
24	MTW-2502-12	52	MTW-2502-26	80	MTW-2502-40			
26	MTW-2502-13	54	MTW-2502-27					
28	MTW-2502-14	56	MTW-2502-28					

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(22Pin~) 10個 ~


### 用途



## MTW ●段重ね端子 (固定型) 2.54mmピッチ用

(使用例)

下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時に  
ご使用下さい。



- スペーサーの選定 **1**
- 黄銅 スペーサー **1**
- ジュラコン スペーサー **2**
- ステンレス スペーサー **3**
- スチール スペーサー **4**
- PPS スペーサー **5**
- PBT スペーサー **6**
- エコ スペーサー **7**
- アルミ スペーサー **8**
- ベーク スペーサー **9**
- ナイロン/ルネ スペーサー **10**
- ビーク スペーサー **11**
- ABS スペーサー **12**
- LED取付 スペーサー **13**
- D-Sub取付 スペーサー **14**
- PTFE スペーサー **15**
- セラミックス/ガス スペーサー **16**
- チタン スペーサー **17**
- ポリカーボネート スペーサー **18**
- ガラエポ スペーサー **19**
- ピンヘッダー **20**
- チェック端子 **21**
- 多用途端子 **22**
- 中継端子 **23**
- 調整部品用 端子 **24**
- ラグ端子 **25**
- ジャンパー **26**
- 電源端子 **27**
- スペース端子 取付台 **28**
- ケーブル端子 **29**
- 回路切替 端子 **30**
- 段重ね端子 **31**
- 電池ホルダー **32**
- セラミックス パーツ **33**
- インサート ナット **34**
- ローレット ツマミ・ナット **35**
- 精密シャフト **36**
- 全ネジ **37**
- 光ファイバー 保護チューブ **38**
- ばねポスト **39**
- 樹脂 ワッシャー **40**
- 金属 ワッシャー **41**
- 樹脂 ブッシュ **42**
- 樹脂ネジ/ ホルト/ナット **43**
- 金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー **44**