

# NB-EC/EC-N/EC-SR/EC-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・ツバ付・胴細) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋糸


29-77

ローレット  
ツマミ/ナット

RoHS対応製品




## 仕様

- ローレットツマミ
  - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  - ・処理 / クロムメッキ (パフ研磨)
- ナイロンワッシャー (KW)
  - ・材質 / ナイロン66
  - ・色 / 半透明
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
  - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- シリコンゴムワッシャー (SRW)
  - ・材質 / シリコンゴム
  - ・色 / 半透明
  - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
  - ・材質 / NBR
  - ・色 / 黒
  - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)



## NB-300EC/EC-N/EC-SR/EC-R

(スリ割・ツバ付・胴細)



クロムメッキ (パフ研磨)

ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)				
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6	5	7	10	NB-310BEC	4.8-1.0	NB-310BEC-N	4.8-1.0	NB-310BEC-SR	4.8-1.0	NB-310BEC-R
			12	NB-312BEC		NB-312BEC-N		NB-312BEC-SR		NB-312BEC-R
			15	NB-315BEC		NB-315BEC-N		NB-315BEC-SR		NB-315BEC-R
			18	NB-318BEC		NB-318BEC-N		NB-318BEC-SR		NB-318BEC-R
			20	NB-320BEC		NB-320BEC-N		NB-320BEC-SR		NB-320BEC-R
			25	NB-325BEC		NB-325BEC-N		NB-325BEC-SR		NB-325BEC-R
8	7	7	10	NB-310IEC	8-0.8	NB-310IEC-N	6.6-1.0	NB-310IEC-SR	6.6-1.0	NB-310IEC-R
			12	NB-312IEC		NB-312IEC-N		NB-312IEC-SR		NB-312IEC-R
			15	NB-315IEC		NB-315IEC-N		NB-315IEC-SR		NB-315IEC-R
			18	NB-318IEC		NB-318IEC-N		NB-318IEC-SR		NB-318IEC-R
			20	NB-320IEC		NB-320IEC-N		NB-320IEC-SR		NB-320IEC-R
10	8	8	10	NB-310PEC	7.6-1.0	NB-310PEC-N	7.6-1.0	NB-310PEC-SR	7.6-1.0	NB-310PEC-R
			12	NB-312PEC		NB-312PEC-N		NB-312PEC-SR		NB-312PEC-R
			15	NB-315PEC		NB-315PEC-N		NB-315PEC-SR		NB-315PEC-R
			18	NB-318PEC		NB-318PEC-N		NB-318PEC-SR		NB-318PEC-R
			20	NB-320PEC		NB-320PEC-N		NB-320PEC-SR		NB-320PEC-R
			25	NB-325PEC	NB-325PEC-N	NB-325PEC-SR	NB-325PEC-R			
			30	NB-330PEC	NB-330PEC-N	NB-330PEC-SR	NB-330PEC-R			

ご注文個数 50個〜

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ニススペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ/ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料