



ヘリターンLD(レイダウン)

旋削工具



本図は右勝手を示す。



PCLNR

PCLNR/L...X (レバーロックホルダー)

型番	在庫		寸法(mm)					γa°	γr°	適合チップ
	R	L	H=H ₁	B	L	L ₁	F			
PCLNR/L 2020K-09X ⁽¹⁾	●	▲	20	20	125	25	25	-6°	-6°	CNMX 0906... (CNMG 0904...)
PCLNR/L 2525M-09X ⁽¹⁾	●	▲	25	25	150	25	32	-6°	-6°	
PCLNR/L 2020K-12X ⁽²⁾	●	●	20	20	125	31	25	-6°	-6°	CNMX 1207... (CN□□ 1204...)
PCLNR/L 2525M-12X ⁽²⁾	●	●	25	25	150	31	32	-6°	-6°	
PCLNR/L 3232P-12X ⁽²⁾	●	●	32	32	170	32	40	-6°	-6°	
PCLNR/L 3232P-16X ⁽³⁾	●	●	32	32	170	32	40	-6°	-6°	CNMX 1607...(CN□□ 1606...)

(1) シートTCN 323に交換する事でCNMG 0904チップが使用出来ます。

適合チップはA9頁をご参照下さい。

(2) シートTCN 443に交換する事でCN□□ 1204チップが使用出来ます。


(3) シートTCN 53に交換する事でCN□□ 1606チップが使用出来ます。

高圧クーラント対応ホルダーは、F7頁をご参照下さい。

部品

型番	シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー	ポンチ
PCLNR/L -09X	TCX 3 ⁽¹⁾	SP 3	HW 2.5	SR 117-2014	LR 3	PN 3-4
PCLNR/L -12X	TCX 4 ⁽²⁾	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4DH	PN 3-4L
PCLNR/L -16X	TCX 5 ⁽³⁾	SP 5	HW 3.0	SR LCS5	LR 5	SPP 5-6


※出来るだけ高い送りの適用が、高い生産性を実現します。切屑処理も向上します。



本図は右勝手を示す。



DCLNR



DCLNR/L...

型番	在庫		寸法(mm)					γa°	γr°	適合チップ
	R	L	H=H ₁	B	L	L ₁	F			
DCLNR/L 2020K-12	●	●	20	20	125	35	25	-6°	-6°	CN□□ 1204... CNMX 1207...
DCLNR/L 2525M-12	●	●	25	25	150	35	32	-6°	-6°	
DCLNR/L 3232P-12	●	●	32	32	170	35	40	-6°	-6°	

適合チップはA9頁をご参照下さい。

部品

型番	シート	シートスクリュー	トルクスキー	クランプスクリュー	クランプ
DCLNR/L ...-12	RCT 443 TCH 4 ⁽¹⁾	SR 14-506	T-15/5	SR 10400270-25.5	LCGR-4

※出来るだけ高い送りの適用が、高い生産性を実現します。切屑処理も向上します。

(1) CNMX1207...チップ用シート (別途ご注文下さい)