


外径加工用ホルダー（レバーロックランプ）

PDJNR/L (外径・倣い用)
PTGNR/L (外径用)・PTFNR/L (端面用)




本図は右勝手を示す。




PDJNR/L (外径・倣い用)

型番	在庫		寸法 (mm)					付属品					適合チップ	
	R	L	H=H ₁	B	L	L ₁	F	シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー		
PDJNR/L 1616H-11	●	○	16	16	100	30	20							
PDJNR/L 2020K-11	●	○	20	20	125	30	25	TDN 322	SP 3	HW 2.5/5	SR 117-2014	LR 3D	DNMG 1104	
PDJNR/L 2525M-11	●	○	25	25	150	30	32							
PDJNR/L 2020K-15	●	○	20	20	125	34	25	*						
PDJNR/L 2525M-15	●	●	25	25	150	34	32	TDN 422 (TDN 432)	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4D	DNMG 1506 (DNMG 1504)	
PDJNR/L 3232P-15	○	○	32	32	170	34	40							


* DNMG1504 (s=4.76mm) チップを使用する時は厚いシートTDN-432をご使用下さい。適合チップはA40、A41頁をご参照下さい。高圧クーラント対応ホルダーは、F8頁をご参照下さい。



PTGNR



PTFNR



本図は右勝手を示す。



PTGNR



PTFNR

PTGNR/L (外径用)

PTFNR/L (端面用)

型番	在庫		寸法 (mm)					付属品					適合チップ
	R	L	H=H ₁	B	L	L ₁	F	シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー	
PTGNR/L 2020K-16	●	●	20	20	125	22	25	TTN 322	SP 3	HW 2.5/5	SR 117-2014	LR 3	TNM□ 1604 TNGG 1604
PTGNR/L 2525M-16	○	○	25	25	150	22	32						
PTGNR/L 2525M-22	○	○	25	25	150	32	32	TTN 422	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	TNM□ 2204
PTFNR/L 2020K-16	○	○	20	20	125	20	25	TTN 322	SP 3	HW 2.5/5	SR 117-2014	LR 3	TNM□ 1604 TNGG 1604
PTFNR/L 2525M-16	○	○	25	25	150	20	32						
PTFNR/L 2525M-22	○	○	25	25	150	26	32	TTN 422	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	TNM□ 2204

適合チップはA36、A37頁をご参照下さい。