


ピコカット

小径ソリッドバー用ホルダー



PICCO...4-5	ホルダーφ12、12.7、14、15.9、16、19、20、22、25、25.4 φD min 0.6、1.0、2.0、2.8、3.0、4.0、5.0mm用	PICCO...6-7	ホルダーφ15.9、16、19、20、22、25.4 φD min 6、6.8、7.0mm用
MG PCO...6	ホルダーφ12、12.7 φD min 6.0mm用	MG PCO...6-8	ホルダーφ15.9、16、19、20、22、25.4 φD min 6.0、8.0mm用
MG PCO-16-9	ホルダーφ16 φD min 12.0mm用 (1穴タイプです)		

スモールツール

(内径)

PICCO/MG PCO

左右勝手共用

型番	在庫	寸法(mm)							付属品	
		φd ₁₇	L	L ₂	L ₃	H	φDmin	φd ₁	クランプスクリュー	レンチ
PICCO 12-4-5	●	12.00	75	10	55	10.3	0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0	4.0 5.0	SR M5×4-PF	HW 2.5
PICCO 12.7-4-5	●	12.70	75	10	55	11.6				
PICCO 14-4-5		14.00	75	10	55	12.0				
PICCO 15.9-4-5	●	15.88	75	10	55	14.0				
PICCO 16-4-5	●	16.00	75	10	55	14.0				
PICCO 19-4-5	●	19.05	90	10	70	18.0				
PICCO 20-4-5	●	20.00	90	10	70	18.0				
PICCO 22-4-5 ⁽¹⁾	●	22.00	90	10	70	20.0				
PICCO 25-4-5	●	25.00	100	10	80	23.0				
PICCO 25.4-4-5	●	25.40	90	10	70	23.4				
PICCO 15.9-6-7	●	15.88	75	10	55	14.0	6.0 6.8 7.0	6.0 7.0	SR M5×6-PF	HW 2.5
PICCO 16-6-7	●	16.00	75	10	55	14.0				
PICCO 19-6-7	●	19.05	90	10	70	18.0				
PICCO 20-6-7	●	20.00	90	10	70	18.0				
PICCO 22-6-7 ⁽¹⁾	●	22.00	90	10	70	20.0				
PICCO 25.4-6-7	●	25.40	90	10	70	23.4				
MG PCO 12-6	●	12.00	75	15	53	11.0	6.0 6.6 8.0 12.0	6.0 9.0		
MG PCO 12.7-6	●	12.70	75	15	53	11.0				
MG PCO 16-9	●	16.00	75	15	60	14.0				
MG PCO 15.9-6-8	●	15.88	75	10	55	14.0				
MG PCO 16-6-8	●	16.00	75	10	55	14.0	6.0 6.6 8.0 8.8 11.0	6.0 8.0		
MG PCO 19-6-8	●	19.05	90	10	70	18.0				
MG PCO 20-6-8	●	20.00	90	10	70	18.0				
MG PCO-22-6-8 ⁽¹⁾	●	22.00	90	10	70	20.0				
MG PCO-25-6-8	●	25.00	90	10	70	23.0				
MG PCO-25.4-6-8	●	25.40	90	10	70	23.4				

(1) スイスタイプCNC用

● 選択

- 加工ワークの加工径に合わせて、ソリッドバーを選択します。
加工径、加工深さ、溝幅、ピッチ等
 - 選択ソリッドバーのシャンク径(φd₁)と、使用機械の掴み径に合わせてホルダーを選択します。
 - 使用可能な工具のうち、出来るだけ突き出しの短いソリッドバー、径の太いホルダーを選択します。
 - PICCO...6-7、MG...PCOはPICCO CUTとPASSPORT用MGCH、MGSIR/Lバーが装着出来ます。
- 注) バーをストッパーに突き当て使用する事で、交換した時も刃先位置を簡単に決められます。
- PICCO : 掴み代一定 (PICCO CUTシリーズ推奨)
多種多様な標準ピコカットシリーズを取付可能
 - MG PCO : 突き出し量調整可能 (剛性確保分の掴み代は必要)



呼称

PICCO 12 - 4-5

ホルダー径	適合バー径
	4-5 φ4.0、5.0
	6-7 φ6.0、7.0

MG PCO 12 - 6

ホルダー径	適合バー径
	6 φ6.0
	6-8 φ6.0、8.0
	9 φ9.0