



## ネガティブ

正方形チップ  
仕上用、汎用加工用

### SNMG 12 04 08-

切刃長さ 厚み コーナーR プレーカ  
\*詳細はA24~A26頁をご参照下さい。



### SNMG 〈汎用加工用〉

販売単位：10個

型番	在庫												コーナ r (mm)	チップ形状				
	CVDコーティング								PVDコーティング						サ-メット	超硬		
	IC5005	IC5010	IC6015	IC6025	IC8150	IC8250	IC8350	IC9150	IC9250	IC806	IC807	IC830					IC907	IC3028
SNMG 120404-TF						●			○				○				0.4	
SNMG 120408-TF			●			●		○	○	▲	●	▲	●				0.8	
SNMG 120412-TF					●	●			○		●		●			○	1.2	
SNMG 120408-PP												▲					0.8	
SNMG 120412-PP																	1.2	
SNMG 120408-GN	●	●			●	●	●	○	○							○	0.8	
SNMG 120412-GN					●											○	1.2	
SNMG 150612-GN						●										○	1.2	
SNMG 190612-GN							●		○							○	1.2	
SNMG 190616-GN																○	1.6	
SNMG 120412-NG					○												1.2	
SNMG 120404-VL										▲							0.4	
SNMG 120408-VL										▲			●				0.8	
SNMG 090404-M3P					▲	▲					▲						0.4	
SNMG 090408-M3P					▲	▲					▲						0.8	
SNMG 120408-M3P					▲	●					▲						0.8	
SNMG 120412-M3P					▲						▲						1.2	
SNMG 150612-M3P						▲					▲						1.2	
SNMG 090408-M3M			●	●							▲						0.8	
SNMG 120408-M3M			●	●							▲						0.8	
SNMG 120412-M3M			▲	▲						▲	▲						1.2	
SNMG 120416-M3M			▲	▲							▲						1.6	
SNMG 150612-M3M			▲	▲							▲						1.2	
SNMG 150616-M3M			▲	▲							▲						1.6	
SNMG 190612-M3M			▲	▲							▲						1.2	
SNMG 190616-M3M			▲	▲							▲						1.6	

### SNMG 〈仕上加工用〉

販売単位：10個

型番	在庫								コーナ r (mm)	チップ形状
	CVDコーティング				PVDコーティング		PVDサ-メット	サ-メット		
	IC6015	IC6025	IC8150	IC8250	IC806	IC807	IC520N	IC20N		
SNMG 090404-F3P			▲	▲		▲	▲	▲	0.4	
SNMG 090408-F3P						▲	▲	▲	0.8	
SNMG 120408-F3P			▲	▲		▲			0.8	
SNMG 120412-F3P			▲	▲		▲			1.2	
SNMG 090404-F3M	▲	▲			▲	▲			0.4	
SNMG 090408-F3M					▲	▲			0.8	
SNMG 120404-F3M					▲	▲			0.4	
SNMG 120408-F3M	▲	▲			▲	▲			0.8	
SNMG 120412-F3M	▲	▲			▲	▲			1.2	

\*FLASH: フラッシュターン、経済性に優れた厚みある小型形状チップ

適合ホルダーはA54、A57、A60、F9頁をご参照下さい。