



5° / 7° ポジ
丸駒/トリゴンチップ
小径ボーリングバー用

RCMT 12 04 M0-
切刃長さ 厚み プレーカ
*詳細はA24~A26頁をご参照下さい。

旋削工具




販売単位：10個

RCMT RCMX RCGT

型番	在庫													寸法 (mm)	チップ形状
	CVDコーティング						PVDコーティング			PVDサーメット	サーメット	超硬	超微粒子超硬		
	IC5005	IC5010	IC8150	IC8250	IC9150	IC9250	IC354	IC807	IC907	IC520N	IC20N	IC20	IC07	d ₁	
RCGT 0803M0-AS												●		3.4	RCGT-AS
RCGT 1003M0-AS												●		4.0	
RCGT 10T3M0-AS												●		4.4	
RCMT 0803M0-SR					○									3.4	RCMT-14
RCMT 0803M0-14						●						○		3.4	
RCMT 10T3M0-14			○	●		○	○					●		4.4	
RCMT 1204M0-14			●			○		●	●			●		5.5	
RCMT 1204M0-14S			○											4.4	
RCMT 1606M0-14			●			●								5.5	
RCMT 1606M0-SR			○											5.5	
RCMT 2006M0-14		○	●									○		6.5	
RCMT 2006M0E-14			○											6.5	
RCMX 250700-NR				○										7.2	
RCMX 320900-NR				○										9.5	
RCMX 3209M0-NR				○										10.0	

適合ホルダーはA54、A64、F9、F12頁をご参照下さい。



WBMT

販売単位：10個

型番	在庫										コーナ r (mm)
	PVDコーティング					PVDサーメット		サーメット			
	IC328	IC354	IC830	IC907	IC908	IC3028	IC520N	IC530N	IC20N	IC30N	
WBMT 060102L		●	▲					●		●	0.2
WBMT 060102R		●						○			0.2

注) 右勝手ホルダーには左勝手チップ、左勝手ホルダーには右勝手チップを取り付けて下さい。

適合ホルダーはA74頁をご参照下さい。