


# Rクランプ

## ●Rクランプ


Wクランプ式、ISO旋削用ホルダー

### 特長

- ・引き込みと押えのWクランプで強固かつ安定したクランプシステム。
- ・優れたコーナー位置再現性。
- ・簡単迅速な脱着を可能とするキークランプシステム。
- ・高いクランプ剛性により、長いチップ寿命。
- ・重切削・断続加工等において優れた効果。
- ・鋳物加工時、切屑がクランプ部にたまる可能性がある為チップ交換時にご注意下さい。





### Rクランプとレバーロック比較




被削材：S45C  
Vc=100m/min  
ap=2.5mm  
f=0.45mm/rev  
断続加工

被削材：S45C  
Vc=250m/min  
ap=3mm  
f=0.4mm/rev  
乾式加工




## 外径加工用ホルダー (Rクランプ)

DWLNR/L



本図は右勝手を示す。



### DWLNR/L

型番	在庫		寸法 (mm)					γa°	γr°	適合チップ
	R	L	H=H <sub>1</sub>	B	L	L <sub>1</sub>	F			
DWLNR/L 1616H-06	▲	▲	16	16	100	26	16	-6°	-6°	WN□□ 0604... (WN□□ 06T3...)
DWLNR/L 2020K-06	▲	▲	20	20	125	20	25	-6°	-6°	
DWLNR/L 2525M-06	▲	▲	25	25	150	24	32	-6°	-6°	
DWLNR/L 2020K-08	●	●	20	20	125	35	25	-6°	-6°	WN□□ 0804...
DWLNR/L 2525M-08	●	●	25	25	150	35	32	-6°	-6°	
DWLNR/L 3232P-08	●	●	32	32	170	35	40	-6°	-6°	

適合チップはA30~A32頁をご参照下さい。

### 部品

型番	部品					
	シート	シートスクリュー	レンチ	クランプスクリュー	クランプ	バネ
DWLNR/L ...-06	RWT 322 (RWT 3-2* WNM□□06T3用)	SR 40090I	HW2.5	SR RC3	LCGR-3	KSP 3
DWLNR/L ...-08	RWT 443 (RWT 443-TNM* WNMG0804...-TNM用)	SR 14-506	T-15/5	SR 10400270-25.5	LCGR-4	-

※別途ご注文下さい。