



外径加工用ホルダー（スクリークランプ）

SCLCR/L
SDJCR/L、SDNCN



SCLCR


本図は右勝手を示す。



SCLCR/L


| 型番 | 在庫 | | 寸法 (mm) | | | | | 付属品 | | | | | 適合チップ | |
|------------------|----|---|------------------|----|-----|----------------|----|---------|----------|--------|--------|----------|-----------|-------------------------------------|
| | R | L | H=H ₁ | B | L | L ₁ | F | シート | シートスクリュー | レンチ | トルクスキー | チップスクリュー | | |
| SCLCR/L 0808F-06 | ● | ○ | 8 | 8 | 80 | 10 | 10 | | | | | T 7/5 | SR 14-548 | CCMT 0602 CCGT 0602 |
| SCLCR/L 1010F-06 | ● | ○ | 10 | 10 | 80 | 10 | 12 | | | | | T 15/5 | SR 16-236 | CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T3 |
| SCLCR/L 1212F-09 | ● | ○ | 12 | 12 | 80 | 14 | 16 | | | | | T 20/5 | SR 16-212 | CCMT 1204 CCGT 1204 |
| SCLCR/L 1616H-09 | ● | ○ | 16 | 16 | 100 | 14 | 20 | | | | | | | |
| SCLCR/L 2020K-12 | ● | ○ | 20 | 20 | 125 | 18 | 25 | | | | | | | |
| SCLCR/L 2525M-12 | ● | ● | 25 | 25 | 150 | 20 | 32 | TCC 4-2 | SR TC-4 | HW 3.0 | | | | |

適合チップはA43頁をご参照下さい。




SDJCR

本図は右勝手を示す。



SDNCN



SDJCR



SDNCN

SDJCR/L SDNCN

| 型番 | 在庫 | | 寸法 (mm) | | | | | 付属品 | | | | | 適合チップ | |
|------------------|----|---|------------------|----|-----|----------------|------|----------|----------|--------|--------|----------|------------|------------------------|
| | R | L | H=H ₁ | B | L | L ₁ | F | シート | シートスクリュー | レンチ | トルクスキー | チップスクリュー | | |
| SDJCR/L 0808F-07 | ○ | ○ | 8 | 8 | 80 | 10 | 10.0 | | | | | T 7/5 | SR 14-548 | DCMT 0702 DCGT 0702 |
| SDJCR/L 1010F-07 | ○ | ○ | 10 | 10 | 80 | 10 | 12.0 | | | | | T 15/5 | SR 16-236P | DCMT 11T3 DCGT 11T3 |
| SDJCR/L 1212F-11 | ○ | ○ | 12 | 12 | 80 | 14 | 16.0 | | | | | | | |
| SDJCR/L 1616H-11 | ● | ○ | 16 | 16 | 100 | 20 | 20.0 | | | | | | | |
| SDJCR/L 2020K-11 | ● | ○ | 20 | 20 | 125 | 20 | 25.0 | | | | | | | |
| SDJCR/L 2525M-11 | ● | ● | 25 | 25 | 150 | 28 | 32.0 | TDC 3-1P | SR TC-3P | HW 4.0 | | | | |
| SDNCN 0808F-07 | ○ | | 8 | 8 | 80 | 14 | 4.0 | | | | | T 7/5 | SR 14-548 | DCMT 0702 DCGT 0702 |
| SDNCN 1010F-07 | ○ | | 10 | 10 | 80 | 14 | 5.0 | | | | | T 15/5 | SR 16-236P | DCMT 11T3 DCGT 11T3 |
| SDNCN 1616H-11 | ○ | | 16 | 16 | 100 | 21 | 8.0 | | | | | | | |
| SDNCN 2020K-11 | ● | | 20 | 20 | 125 | 21 | 10.0 | | | | | | | |
| SDNCN 2525M-11 | ● | | 25 | 25 | 150 | 30 | 12.5 | TDC 3-1P | SR TC-3P | HW 4.0 | | | | |

適合チップはA44頁をご参照下さい。