


CGHN、TGHNブレードは、先端のボルト1本を緩めるだけでチップの交換が可能です。クランプウェッジが取外せます。


(1)L型コネクター SGCU-344 (3/16"銅管用)が付属します。(φ5銅管用には、市販品をご使用下さい。)



### SGTBU (クランプ分割式、CNC旋盤、すべてのブレードが装着出来ます)

型番	在庫	寸法(mm)									レンチ	スクリュー	クランプウェッジ	適合ブレード HG/CG/TG/DG/SG/ HF/PCHBR□□		
		H	B	M	A	A <sub>1</sub>	L	H <sub>2</sub>	H <sub>4</sub>	T <sub>H</sub> T <sub>A</sub>						
SGTBU 16-5G	●	16	26.0	4.0	17.0	34	86	43	13	16×16	HW 5.0	SR-M6×30 DIN 912	BKU-86	SGIH/SGFH/DGFH HG/CG/TG/DG/SG/ HF/PCHBR□□		
SGTBU 20-5G	●	20	26.0	4.0	21.0	38	86	43	9	20×20			BKU-105	32-□-□		
SGTBU 25-5G	●	25	26.0	4.0	26.1	42	110	45	5	25×25			BKU-110		45-□	
SGTBU 20-6G	●	20	32.0	5.3	19.0	38	100	50	13	20×20						
SGTBU 25-6G	●	25	32.0	5.3	23.0	42	110	50	8	25×25						
SGTBU 25C-6	●	25	32.0	5.3	23.0	42	110	50	8	25×25			HW 6.0	SR-M8×30 DIN 912	BK-509	52/53-□
SGTBU 32-6G	●	32	32.0	5.3	29.0	48	110	54	5	32×32						
SGTBU 40-6G	●	40	32.0	5.3	—	60	114	57	—	40×40			HW 5.0	SR-M6×30 DIN 912	BKU-110	32-□-□
SGTBU 25-8M	●	25	45.0	5.3	23.0	42	110	70	27	25×25						
SGTBU 32-8M	●	32	45.0	5.3	29.0	48	110	70	20	32×32			HW 6.0	SR-M8×30 DIN 912	BK-509	52/53-□
SGTBU 40-9	●	40	52.6	8.0	41.0	66	130	81	22	40×40						
SGTBU 50-9	○	50	52.6	8.0	41.0	66	135	83	14	50×40	HW 5.0	SR-M6×30 DIN 912	BKU-110	45-□		

☆SGTBN19/25/32は、SGTBUに移行しました。



廃止ツールブロック	対応ツールブロック	廃止ツールブロック	対応ツールブロック
SGTBN19-5	→ SGTBU20-5G	SGTBN25-6	→ SGTBU25-6G
SGTBN19-6	→ SGTBU20-6G	SGTBN32-6	→ SGTBU32-6G



### SGTBN

型番	在庫	寸法(mm)									レンチ	スクリュー	適合ブレード HG/DG/SG/TG□□
		H	B	M	A	A <sub>1</sub>	L	H <sub>2</sub>	H <sub>4</sub>				
SGTBN 16-2	●	16	19.0	2.0	16	26	76	30	4	HW 4.0	SR-M5×25 DIN 912	19□-□	
SGTBN 16-5	●	16	26.0	4.0	16	30	76	38	12	HW 5.0	SR-M6×30 DIN 912	26□-□	
SGTBN 50-9	○	50	52.6	8.0	38	59	135	78	9	HW 6.0	SR-M8×40 DIN 912	52/53-□	