


セルフグリップ (Fカット)

突切加工用一体型ホルダー
汎用、NC旋盤用 (ジェットカット)、自動盤用




突切工具



本図は右勝手を示す。
本図はフロントルジェットを示す。
SGTFR/L□□K-□



SGTFR...K



SGTFR/L...K (ジェットカット)


型番	在庫		寸法 (mm)					取外レンチ	Wチップ幅	適合チップ
	R	L	H=H ₁	B	φDmax	A	L			
SGTFR/L 2020K-3	●	○	20	20	52	2.4	120	ESG-1	3.0	GFN/R/L 3
SGTFR/L 2525K-3	○		25	25	56	2.4	150			
SGTFR/L 2020K-4			20	20	57	3.2	120		4.1	GFN/R/L 4
SGTFR/L 2525K-4			25	25	65	3.2	150			

Kタイプフロントルジェットホルダーは標準Fカットチップが使用出来ます。

適合チップはC38頁をご参照下さい。

給油接続に関してはC37頁をご覧下さい。

給油コネクタは市販品をご利用下さい。



本図は右勝手を示す。



SGAFR

SGAFR/L (Fカット)

型番	在庫		寸法 (mm)							取外レンチ	Wチップ幅	適合チップ
	R	L	H=H ₁	B	φDmax	A	L	L ₁	H ₄			
SGAFR/L 8-1.2D18	○	○	8	8	18	0.93	120	12	4	ESG-0.5	1.2	GFN/R/L 1.2
SGAFR/L 10-1.2D18	●	○	10	10	18	0.93	120	12	2			
SGAFR/L 12-1.2D18	●	○	12	12	18	0.93	140	12	—		1.6	GFN/R/L 1.6
SGAFR/L 14-1.2D18	●		14	14	18	0.93	140	12	—			
SGAFR/L 8-1.6	●	●	8	8	26	1.20	120	14	4	ESG-1	2.2/2.4	GFN/R/L 2/2.4
SGAFR/L 10-1.6	●	●	10	10	28	1.20	120	15	2			
SGAFR/L 12-1.6	●	●	12	12	30	1.20	140	—	—		—	—
SGAFR/L 14-1.6	●	●	14	14	35	1.20	140	—	—			
SGAFR/L 10-2	●	○	10	10	30	1.60	120	17	6	ESG-1	2.2/2.4	GFN/R/L 2/2.4
SGAFR/L 12-2	○	○	12	12	30	1.60	140	17	4			
SGAFR/L 14-2	○		14	14	35	1.60	140	20	2		—	—
SGAFR/L 16-2	○	○	16	16	36	1.60	140	—	—			

適合チップはC38頁をご参照下さい。