


## スモウカムヘッド

加工径 6.35mm~26.0mm



FCP260-R0.3-70966<sup>(1)</sup>

### FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼 (ISO P種) 用〉

\*販売単位：2個

型番	寸法 (mm)				PVDコーティング
	φD	φD <sub>2</sub>	s	L <sub>6</sub>	IC908
FCP 08 □ (0~9)	8.0~8.9	2.44	4.00	0.39	▲
FCP 09 □ (0~9)	9.0~9.9	2.55	4.20	0.41	▲
FCP 10 □ (0~9)	10.0~10.9	2.89	4.40	0.47	▲
FCP 11 □ (0~9)	11.0~11.9	2.98	4.60	0.54	▲
FCP 12 □ (0~9)	12.0~12.9	3.13	4.80	0.56	▲
FCP 13 □ (0~9)	13.0~13.9	3.52	5.10	0.58	▲
FCP 14 □ (0~9)	14.0~14.9	3.81	5.50	0.61	▲
FCP 15 □ (0~9)	15.0~15.9	4.24	5.93	0.65	▲
FCP 16 □ (0~9)	16.0~16.9	4.06	6.30	0.69	▲
FCP 17 □ (0~9)	17.0~17.9	4.14	6.60	0.70	▲
FCP 18 □ (0~9)	18.0~18.9	4.16	6.88	0.72	▲
FCP 19 □ (0~9)	19.0~19.9	4.25	7.20	0.74	▲
FCP 20 □ (0~9)	20.0~20.9	6.56	8.20	1.07	▲
FCP 21 □ (0~9)	21.0~21.9	6.92	8.60	1.09	▲
FCP 22 □ (0~9)	22.0~22.9	7.13	8.90	1.11	▲
FCP 23 □ (0~9)	23.0~23.9	7.42	9.30	1.13	▲
FCP 24 □ (0~9)	24.0~24.9	7.45	9.70	1.16	▲
FCP 25 □ (0~9)	25.0~25.9	7.54	10.10	1.20	▲
FCP 260-R0.3-70966 <sup>(1)</sup>	26.0	6.00	11.12	1.08	▲

・フラットボトムタイプ 0.1mmとびで8.0~の径寸法を在庫。

\*φD20mm以上は1個から販売可能です。

(1) M16キャップボルト穴加工に最適

### スモウカムドリルヘッド フラットタイプ

最新の平底用フラットタイプヘッドを追加。


FCPヘッドは、鋼加工用 (ISO P種) をレパートリー。

### FCPドリルヘッド 特長

・スモウカムドリルボディに 取付可能。

・FCPドリルヘッドの推奨切削条件は、標準ICPヘッドの切削条件に準拠します。

注) ヘッド肩部を60°面取りしていますので、止まり穴の場合、隅部に加工残りが発生します。



### ICF-2M ダブルマージンタイプ (CFRP材・チタン・CFRP積層材用)

販売単位：2個

型番	寸法 (mm)		a°	PCD
	φD	s		IC107
ICF 0635-2M-C	6.35	4.0	120°	
ICF 0794-2M-C	7.94	4.6	120°	
ICF 0952-2M-C	9.52	5.8	120°	
ICF 1111-2M-C	11.11	6.6	120°	
ICF 127-2M-C	12.70	7.0	120°	▲
ICF 0635-2M-C-TI	6.35	4.0	135°	
ICF 0794-2M-C-TI	7.94	4.6	135°	
ICF 0952-2M-C-TI	9.52	5.8	135°	
ICF 1111-2M-C-TI	11.11	6.6	135°	
ICF 127-2M-C-TI	12.70	7.0	135°	▲

C：CFRP材対応、C-TI：チタンハイブリッド/CFRP積層材対応

・PCD IC107：ダイヤモンドコーティング材質