


# スローアウェイドリル DZシリーズ

(高送り用) 23mm~33mm



## 加工深さ：2.25×D

型番	在庫	寸法(mm)			スクリュー	トルクスキー	適合チップ
		$\phi D$	L(加工深さ)	$L_1$			
DZ 023-052-32-05	○	23	52	88	SR-14-560	T8/53	WOLH 05T304-SW WOLH 05T304-GF
DZ 024-054-32-05	○	24	54	91			
DZ 025-056-32-05	○	25	56	94			
DZ 026-059-32-05	○	26	59	97			
DZ 027-061-32-05	○	27	61	100			
DZ 028-063-32-05	○	28	63	103			
DZ 029-065-32-05	○	29	65	106			
DZ 030-068-32-05	○	30	68	109			
DZ 031-070-32-05	○	31	70	112			
DZ 032-072-32-05	○	32	72	115			
DZ 033-074-32-05	○	33	74	118			

チップ中央部の突起により、切屑を切断し高送りが可能です。さらえ刃付の為、高送り時も良好な加工面が得られます。

## 加工深さ：3×D

型番	在庫	寸法(mm)			スクリュー	トルクスキー	適合チップ
		$\phi D$	L(加工深さ)	$L_1$			
DZ 023-069-032-05	○	23	69	102	SR-14-560	T8/53	WOLH 05T304-SW WOLH 05T304-GF
DZ 024-072-032-05	○	24	72	106			
DZ 025-075-032-05	○	25	75	110			
DZ 026-078-032-05	○	26	78	114			
DZ 027-081-032-05	○	27	81	117			
DZ 028-084-032-05	○	28	84	120			
DZ 029-087-032-05	○	29	87	125			
DZ 030-090-032-05	○	30	90	129			
DZ 031-093-032-05	○	31	93	133			
DZ 032-096-032-05	○	32	96	137			
DZ 033-099-032-05	○	33	99	140			

## 加工深さ：4×D

型番	在庫	寸法(mm)			スクリュー	トルクスキー	適合チップ
		$\phi D$	L(加工深さ)	$L_1$			
DZ 023-092-032-05	○	23	92	135	SR-14-560	T8/53	WOLH 05T304-SW WOLH 05T304-GF
DZ 024-096-032-05	○	24	96	140			
DZ 025-100-032-05	○	25	100	146			
DZ 026-104-032-05	○	26	104	151			
DZ 027-108-032-05	○	27	108	156			
DZ 028-112-032-05	○	28	112	161			
DZ 029-116-032-05	○	29	116	166			
DZ 030-120-032-05	○	30	120	172			
DZ 031-124-032-05	○	31	124	177			
DZ 032-128-032-05	○	32	128	182			
DZ 033-132-032-05	○	33	132	187			

側面給油口付ドリルは廃止となりました。(移行中につき側面給油口付ドリルが出荷される事がございますが、ご了承下さい。型番：PLUG R1/4)



## WOLH 05 (DZ用)

販売単位：10個

型番	寸法(mm)				PVDコーティング		超硬
	d	l	s	r	IC328	IC908	IC28
WOLH 05T304-SW	8	5	3.81	0.4	●	●	○
WOLH 05T304-GF	8	5	3.81	0.4	●	●	○

-SW 高送り汎用加工用 -GF 低送り用切屑処理に優れる

※IC350は、IC328/IC908に移行致しました。