


内径加工用ホルダー(切削油穴付) / チップ



本図は右勝手を示す。




■ TGIR/L-C (トップグリップ)

型番	在庫		寸法(mm)						シール	シールネジ	レンチ	スクリュー	Wチップ幅	適合チップ
	R	L	φd	L	L ₁	F	φDmin	Tmax						
TGIR/L 16C-3	●	●	16	150	25	12.0	20.5	5.5	PL-16	M6	T-20/5	SR-76-1400	3	TGMF3
TGIR/L 20C-3	●	●	20	180	32	14.2	25.0	5.5	PL-20					
TGIR/L 25C-3	●	●	25	200	40	18.8	32.0	8.0	PL-25					
TGIR/L 25C-4	●	●	25	200	40	19.5	32.5	8.5	PL-32	R1/8"	HW 4.0	SR-M5×16 DIN 912	4-5	TGMF4 TGMF5 TGMF6
TGIR/L 32C-4	●	●	32	220	50	25.5	42.0	11.0						
TGIR/L 32C-6 ※	●	●	32	220	50	30.4	57.0	17.5						
TGIR/L 40C-6 ※	●	○	40	300	60	34.4	57.0	17.5	PL-40	HW 5.0	SR-M6×20 DIN 912	6-6.35	TGMF6	

※TGMF635-080チップ利用時、上図の様に追加加工するとφDmin=47になります。

■ TGMF
■ TGMP (トップグリップ)

販売単位：10個



型番	寸法(mm)			PVDコーティング				CVDコーティング		超硬	サーメット
	W±0.05	R±0.05	L	IC354	IC808	IC830	IC908	IC428	IC8250	IC20	IC20N
TGMF 302	3.00	0.2	13.50		●	●	●	●	●	●	●
TGMF 304	3.00	0.4	13.50		●	●	●	●	●	●	●
TGMF 402	4.00	0.2	17.80		●	●	●	●	●	●	●
TGMF 404	4.00	0.4	17.80		●	●	●	●	●	●	●
TGMP 506	5.00	0.6	17.80						●		●
TGMF 508	5.00	0.8	17.80		●	●	●	●	●	●	●
TGMF 635-080 (TGMF608)	6.35	0.8	22.16		●	●	●	●	●	●	●
TGMF 315	3.00	1.5	13.50		●	●	●		●	●	
TGMF 420	4.00	2.0	17.80		●	●	●	●	●	●	
TGMF 525	5.00	2.5	17.80		●	●	●	○	●	●	
TGMF 630	6.00	3.0	22.14		●	●	●		●	●	

外径ホルダー：TGDR/L D17頁 内径ホルダー：TGIR/L D63頁
 外径ブレード：TGHN D19頁 内径ブレード：TGHN-M D80頁
 外径アダプター：TGPAD D18頁

IC354、IC635ご使用の場合は、最新のコーティングIC808、IC830、IC908、IC8250を推奨致します。



溝入・多機能工具 (内径)