



## ヘリタング(8mm切刃)

エンドミル





斜め沈み込み角

### T490 ELN...-08 (8mm切刃)

型番	在庫	刃数	寸法(mm)					α°*	スクリュー	トルクスキー	適合チップ
			φD	H	h	L	φd				
T490 ELN D16-2-C16-08*	●	2	16	28	26	90	C16	2.0°	SR 10502813-HGSM	IP-7/51	T490 LNMT 08... T490 LNHT 08...
T490 ELN D20-3-C20-08*	●	3	20	28	26	110	C20	1.7°	SR 10502813-HG-M		
T490 ELN D25-4-C25-08*	●	4	25	28	26	120	C25	—			

\*旧型番：T490 E90LN...

※斜め沈み加工には専用チップをご使用下さい。




斜め沈み込み角

### T490 ELN...-08-C (8mm切刃・クーラント穴付)

型番	在庫	刃数	寸法(mm)					α°*	スクリュー	トルクスキー	適合チップ
			φD	H	h	L	φd				
T490 ELN D16-2-C16-08-C*	●	2	16	28	26	90	C16	2.0°	SR 10502813-HGSM	IP-7/51	T490 LNMT 08... T490 LNHT 08...
T490 ELN D18-2-C20-08-C*	●	2	18	28	26	90	C20	1.8°			
T490 ELN D20-2-C20-08-C*	●	2	20	28	26	110	C20	1.7°			
T490 ELN D20-3-C20-08-C*	●	3	20	28	26	110	C20	1.7°			
T490 ELN D22-3-C20-08-C	●	3	22	—	30	110	C20	—			
T490 ELN D25-3-C25-08-C*	●	3	25	28	26	120	C25	—			
T490 ELN D25-4-C25-08-C*	●	4	25	28	26	120	C25	—			
T490 ELN D32-3-C32-08-C*	●	3	32	32	30	130	C32	—			
T490 ELN D32-5-C32-08-C*	●	5	32	32	30	130	C32	—			
T490 ELN D40-4-C32-08-C*	●	4	40	—	30	130	C32	—			
T490 ELN D40-6-C32-08-C*	●	6	40	—	30	130	C32	—			

\*旧型番：T490 E90LN...

※斜め沈み加工には専用チップをご使用下さい。



斜め沈み込み角

### T490 ELN...-08-B (8mm切刃・ロングシャンク)

型番	在庫	刃数	寸法(mm)					α°*	スクリュー	トルクスキー	適合チップ
			φD	H	h	L	φd				
T490 ELN D16-2-C15-08-B <sup>(1)*</sup>	●	2	16	42	40	150	C15	2.0°	SR 10502813-HGSM	IP-7/51	T490 LNMT 08... T490 LNHT 08...
T490 ELN D20-2-C19-08-B <sup>(1)*</sup>	●	2	20	42	40	160	C19	1.7°	SR 10502813-HG-M		
T490 ELN D25-3-C24-08-B <sup>(1)*</sup>	●	3	25	42	40	200	C24	—			

(1) 加工に応じてシャンク部を切断して使用出来ます。

切削条件は I 307 頁をご参照下さい。

シャンク径より加工径(φD)が大きく、立壁にも使用出来ます。

\*旧型番：T490 E90LN... ・クーラント穴付

※斜め沈み加工には専用チップをご使用下さい。